

Platines de rue audio-vidéo antivandales Linea 300

à boutons-poussoirs ou défilement de noms

A boutons-poussoirs



308002 (Alu)

A boutons-poussoirs



308012 (Inox)

A défilement de noms



308040



308026

Caractéristiques techniques, p. 839

Adaptées aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap
Conforme à la loi handicap

Alimentation BUS 2 fils SCS : 18 - 27 V_{cc}

Résolution de la caméra : 400 lignes

Réglage de la luminosité : automatique

Vision nocturne : par LED blanche

Angle de vision de la caméra : 124° horizontal - 100° vertical

Température de fonctionnement : -25°C à +70° C

Vis de fixation antivandale (clé fournie)

Compatibles avec le contrôle d'accès conforme Vigik® (p. 868) ou un canon PTT-T25 réf. 003748

LED de signalisation sur l'état de la communication : "appel en cours", "communication en cours", "porte ouverte", "système occupé"

Réf. **Platines monobloc à boutons-poussoirs**

Façade 4 mm
2 rangées de 2 à 32 appels
Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium
Porte-étiquettes affleurantes interchangeable uniquement par l'arrière, éclairés par LEDs bleues intégrées
Obturateurs pour les boutons-poussoirs non utilisés
IP 54 - IK 08
Pose :
- saillie avec boîtier à commander séparément
- encastrée (platines livrées avec boîtier d'encastrement)

2 à 4 appels

Dim. façade : 180 x 270 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 220 x 53 mm
Platine Linea 300 - façade Alu
Platine Linea 300 - façade Inox

308001
308011

5 à 8 appels

Dim. façade : 180 x 330 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 260 x 53 mm
Platine Linea 300 - façade Alu
Platine Linea 300 - façade Inox

308002
308012

9 à 12 appels

Dim. façade : 180 x 360 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 310 x 53 mm
Platine Linea 300 - façade Alu
Platine Linea 300 - façade Inox

308003
308013

13 à 20 appels

Dim. façade : 180 x 440 mm
Dim. boîtier d'encastrement : 128 x 400 x 53 mm
Platine Linea 300 - façade Alu
Platine Linea 300 - façade Inox

308004
308014

Réf. **Platine monobloc à défilement de noms**

Façade en inox 4 mm
Gère jusqu'à 4000 noms de résidents
Permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct
Synthèse vocale : "appel en cours", "en communication", "ouverture porte", "fin d'appel", "appel sans réponse", "occupé", "mauvais code"
Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code
Ecran rétro-éclairé lettrage blanc fond bleu
Touches rétro-éclairées en bleu
L'appareil peut être configuré physiquement ou via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel
Changement des noms par badges programmés, via le logiciel TiMonoblockEntrancePanel ou directement sur la platine
Dimensions façade : 180 x 330 mm
IP 54 - IK 07
Pose :
- saillie avec boîtier à commander séparément
- encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement profondeur 53 mm)

308040

Boîtiers pour installation en saillie

Pour platine à boutons-poussoirs

308021 Pour platines 2 à 4 appels

308022 Pour platines 5 à 8 appels

308023 Pour platines 9 à 12 appels

308024 Pour platines 13 à 20 appels

Dim. : 178 x 437 x 40 mm

Pour platine à défilement de noms

308026 Pour platine réf 308040

Dim. : 340 x 180 x 55 mm

Accessoires

308031 Etiquettes (livrées par 4) pour platines Linea 300 à boutons-poussoirs

003748 Canon PTT-T25 livré avec 2 clés