



BT344232



334262

Réf. Sprint L2

344242 Poste intérieur audio à combiné pour installation BUS 2 fils :
 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le 2e bouton-poussoir avec une fonction additionnelle (appel vers le standard de conciergerie, ouverture d'une seconde porte, l'éclairage...)
 3 niveaux de volume
 Montage en saillie
 Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
 Possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ 11
 Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
 Dimensions (H x L x P) : 194 x 78 x 54,5 mm
 Alimentation BUS/SCS : 18 - 27 V_{DC}
 Température de fonctionnement : 5 - 40 °C

Réf. Interphone à combiné universel

334262 Poste intérieur audio à combiné pour installation 2 fils ou 5 fils compatible avec les systèmes 1+n et 4+n des autres fabricants
 - Bouton poussoir d'ouverture de porte
 - 4 boutons poussoirs pour des fonctions additionnelles (appel vers le standard de conciergerie, ouverture d'une seconde porte, l'éclairage...)
 - 3 niveaux de volume de sonnerie
 Montage en saillie

Micro HP pour Série 600

001041 Micro HP pour Série 600
 Câblage 5 fils - 4+n

Sprint L2 appel porte palière

BT344232 Poste intérieur audio à combiné pour installation BUS 2 fils :
 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le 2^e bouton-poussoir avec une fonction additionnelle (appel vers le standard de conciergerie, ouverture d'une seconde porte, l'éclairage...)
 3 niveaux de volume
 Montage en saillie
 Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
 Possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ 11
 Appel porte palière
 Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
 Dimensions (H x L x P) : 194 x 78 x 54,5 mm
 Alimentation BUS/SCS : 18 - 27 V_{DC}
 Température de fonctionnement : 5 - 40 °C