

## Verrouillage

serrure et verrou motorisé



005401



005279

Réf. **Serrure électrique - 2 temps**

**005401** Serrure électrique à 2 temps  
Mécanisme de serrure réversible (ouverture droite/gauche)  
Livré avec un cylindre et 3 clés pour ouverture du côté extérieur  
Alimentation : 12 V  $\sim$  /  $\equiv$  (non polarisé)  
Consommation 1,4 A  
Dim. : 125 x 110 x 37 mm (hors cylindre)

**Verrou motorisé**

Pose en applique sur tous types de porte  
Livré avec kit de montage (visserie)  
Déverrouillage côté extérieur possible par clé mécanique  
Alimentation 12 à 18 V $\equiv$   
Consommation : 0,47 A en courant d'appel, 0,02 A en consommation de maintien  
Dim. du verrou : 96 x 42 x 126 mm (rajouter 14 mm pour la molette)

**005279** Verrou motorisé autobloquant avec molette  
Déverrouillage manuel et/ou électrique

## Verrouillage

alimentations et contacts de porte



336842



003889



004050

Réf. **Alimentations**

**336842** Alimentation alternative 230 V/12 V $\sim$   
Puissance maxi : 18 VA  
3 modules DIN

**003889** Alimentation alternative et continue 230 V/12 V $\equiv$   
Intensité maxi : 2 A  
Alimentation redressée filtrée  
1 sortie 12 V $\sim$ -2 A  
1 sortie 12 V $\equiv$ -2 A  
Courant stabilisé 1,5 A  
8 modules DIN

**005326** Alimentation continue 230 V/12 V $\equiv$   
Intensité maxi : 1 A  
Alimentation filtrée, redressée, régulée  
8 modules DIN

**004829** Alimentation secourue 230 V/12 V $\equiv$   
Intensité maxi : 2 A  
Alimentation régulée batterie plomb gélifié 7 Ah (fournie)  
Dim. : 195 x 175 x 110 mm

**004608** Batterie 12 V-7 Ah  
Dim. : 151 x 100 x 65 mm

**Horloge et temporisation**

**005264** Circuit de temporisation pour 2 ventouses  
Réglage par potentiomètre de 1,5 sec à 20 sec.  
Dim. : 15 x 26 x 81 mm

**F67SR11** Horloge avec électronique digitale  
Programmation hebdomadaire et journalière  
Indication jour et heure  
Alimentation 230 V $\sim$   
1 contact NO/NF 16A - 230 V $\sim$   
1 module DIN

**Flexible**

Diamètre extérieur : 10 mm  
Diamètre intérieur : 7 mm  
**004050** Flexible d'articulation avec embouts - 30 cm