



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Connexion rapide par bornes automatiques

Réf. Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~

1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
 Devient lumineux avec voyant brochable réf. 0 676 86L en 230 V
 ou réf. 0 676 87L en 12, 24 et 48 V (p. 893)
 Devient témoin avec voyant brochable réf. 0 676 85L en 230 V ou
 réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V (p. 893)

1 module

0 770 01L ○ Blanc
 0 791 01L ● Noir mat
 0 792 01L ● Alu
 0 787 10L ○ Blanc antimicrobien⁽¹⁾

2 modules

0 770 11L ○ Blanc
 0 770 98L ○ Blanc - Lot de 120
 0 791 11L ● Noir mat
 0 792 11L ● Alu
 0 787 11L² ○ Blanc antimicrobien⁽¹⁾

Interrupteur 20 AX - 250 V~

1 module

Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
 Devient témoin avec voyant réf. 0 676 64 (p. 893)

0 770 60L ○ Blanc

Interrupteur bipolaire 10 AX - 250 V~

2 modules

Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre
 A équiper d'un voyant réf. 6 650 91 pour fonction
 témoin ou réf. 6 650 90 pour fonction lumineuse

0 770 50L ○ Blanc

Permutateur 10 AX - 250 V~

2 modules

A équiper d'un voyant réf. 6 650 91 pour fonction
 témoin ou réf. 6 650 90 pour fonction lumineuse

0 770 21L ○ Blanc
 0 793 21L ● Noir mat
 0 792 21L ● Alu

Va-et-vient à tirage 10 AX - 250 V~

2 modules

Livré avec cordon longueur 1,5 m

0 770 14 ○ Blanc

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
 2 : Produit commandable à l'unité