



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**
Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**

Réf. Chargeurs USB Type-C

Permettent la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C
Consommation en veille < 0,06 W
Classe II TBTS. Conformés à la norme IEC 62684-2011-01
Livrés sans cordon

2 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W
2 modules
○ Blanc
● Noir mat
● Alu

0 775 90
0 791 90L
0 793 90

1 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 1,5 A / 7,5 W
1 module
○ Blanc
● Noir mat
● Alu

0 775 89
0 791 89L
0 793 89

Chargeur USB Type-A + Type-C

Permet la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C
Consommation en veille < 0,06 W
Classe II TBTS. Conforme à la norme IEC 62684-2011-01
Livré sans cordon

1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W
2 modules
○ Blanc
● Alu

0 775 92
0 793 92

Chargeurs USB Type-A

Permettent de recharger la batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile
Convient particulièrement pour mobilier ou poste de travail
Libèrent un puits de prise ou un port USB sur le PC
Consommation en veille < 0,07 W
Classe II TBTS. Conformés à la norme IEC 62684-2011-01
Livrés sans cordon

2 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W
Pour recharge d'un smartphone, PowerBank et de tablette numérique en charge rapide
2 modules
○ Blanc
● Noir mat
● Alu

0 775 94
0 791 94L
0 793 94

1 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 1,5 A / 7,5 W
Pour recharge d'un smartphone ou PowerBank
1 module
○ Blanc
● Alu

0 775 91
0 793 91

Réf. Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide
Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V_{DC} intégré en face avant de la prise. Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm²
Auto-protégée contre les surtensions. Livrée complète avec support vis griffes, non compatible avec montage multi-supports
Compatible avec montage en multipostes
2 modules
○ Blanc
● Noir mat
● Alu

0 771 61L
0 791 61L
0 793 61L

Chargeur USB Type-A + Type-C Mosaic Link

Permet la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C + USB Type-A
Livré sans cordon. Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link (p. 910) en utilisant l'accessoire de raccordement pour prises. Mosaic Link réf. 0 771 00L
Équipé de bornes automatiques bi-stables

1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W
2 modules
○ Blanc
● Noir mat
● Alu

0 775 70L
0 791 93L
0 792 93L

Prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A

Pour recharge de smartphone et de tablette numérique en charge rapide
Ajout facile sur le circuit de prises
Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 x 2 modules (p. 928-929 et catalogue en ligne)
S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes

2 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W
○ Blanc
● Alu

0 775 95
0 793 95

Chargeur sans fils - induction 15 W
intégrable dans mobilier **p. 902**

