

## Mosaic™

### prise de courant Surface Mosaic Link à raccordement latéral



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**  
Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**

Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée

Réf. **Accessoire de raccordement Mosaic Link**

**0 771 00L** Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link



**0 502 99** **Détrompeur**

Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage




**0 771 90L<sup>1</sup>** **Prise de courant Mosaic Link prémontée pour circuit secouru**

Connexion latérale par bornes automatiques bi-stables  
Le circuit secouru est isolé du circuit principal

**3 x 2P+T pré-montées pour séparation des courants**

Composée de :  
- 2 prises de courant Surface blanches  
- 1 prise de courant Surface rouge pour circuit secouru



1 : Produit commandable à l'unité

## Mosaic™

### chargeurs USB à raccordement latéral Mosaic Link



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**  
Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**

Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée  
Connexion latérale par bornes automatiques bi-stables

Réf. **Chargeurs USB Type-A + Type-C - 3 A - 5 V / 15 W Mosaic Link**

Chargeur à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide

Livré sans cordon

Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L

2 modules  
○ Blanc  
● Noir mat  
● Alu

**0 775 70L**  
**0 791 93L**  
**0 792 93L**



Prises Soluclip pour goulottes à clippage direct  
**p. 959**

