



0 765 76



0 794 76



0 765 24



0 765 25



0 765 99



0 765 08

 Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
 Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
 Repérage T 568 A et B avec codes couleurs
 Conformes aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

Réf.	Prises cat. 6 _A
	Blindage métal
	STP - 1 module
0 765 73	○ Blanc
0 791 73L	● Noir mat
0 794 73	● Alu
0 765 84 ²	○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
	STP - 2 modules
0 765 76	○ Blanc
0 791 76L	● Noir mat
0 794 76 ²	● Alu
0 765 24	○ Blanc avec volet vert
0 765 25	○ Blanc avec volet orange
	STP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises
0 765 99 ²	○ Blanc avec volet rouge
	STP inclinée 45° - 2 modules
0 765 08 ²	○ Blanc

Réf.	Prises cat. 6
	STP blindée - 1 module
0 765 63 ²	○ Blanc
0 765 83	○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
	STP blindée - 2 modules
0 765 66	○ Blanc
	STP blindée à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises
0 765 96	○ Blanc avec volet rouge
	STP inclinée 45° - 2 modules
0 765 07	○ Blanc
	STP blindée inclinée 90° - 2 modules
	Prise à clippage vertical pour colonne (p. 950)
0 765 93	○ Blanc
	FTP - 1 module
0 765 62	○ Blanc
0 791 62L ²	● Noir mat
0 794 62	● Alu
0 765 82	○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
 2 : Produit commandable à l'unité