

Mosaic™

prises RJ 45 (suite)



0 794 33



0 765 52



0 794 55

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
 Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
 Repérage T 568 A et B avec codes couleurs
 Conformes aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

| Réf. | Prises cat. 6 (suite) |
|--|---|
| 0 765 65 0 791 65L² 0 794 65² 0 765 22 0 765 23 | FTP - 2 modules ○ Blanc ● Noir mat ● Alu ○ Blanc avec volet vert ○ Blanc avec volet orange |
| 0 765 95 | FTP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés pour 5 prises ○ Blanc avec volet rouge |
| 0 765 05² | FTP inclinée 45° - 2 modules ○ Blanc |
| 0 765 06² | 2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules ○ Blanc |
| 0 765 33 0 794 33 | FTP avec enrouleur - 4 modules Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler Enroulement automatique par poussoir ○ Blanc ● Alu |
| 0 765 92² 0 794 92 | FTP inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour colonne (p. 950) ○ Blanc ● Alu |
| 0 765 61² 0 794 61L 0 794 61 0 765 81 | UTP - 1 module ○ Blanc ● Noir mat ● Alu ○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾ |
| 0 765 64² 0 791 64L 0 794 64 | UTP - 2 modules ○ Blanc ● Noir mat ● Alu |
| 0 765 94 | UTP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés pour 5 prises ○ Blanc avec volet rouge |
| 0 765 91 | UTP inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour colonne (p. 950) ○ Blanc |

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
 2 : Produit commandable à l'unité

Prises RJ 45 Soluclip pour goulottes Mosaic à clippage direct **p. 959**

| Réf. | Prises cat. 5e |
|-----------------------------|--|
| 0 765 52 0 794 52 | FTP - 1 module ○ Blanc ● Alu |
| 0 765 55 0 794 55 | FTP - 2 modules ○ Blanc ● Alu |
| 0 765 51 | UTP - 1 module ○ Blanc |
| 0 765 54² | UTP - 2 modules ○ Blanc |

Autres prises RJ 45
p. 1068

Solutions complètes doubleurs VDI
p. 1071

Panneau de brassage LCS³
p. 1056

