



0 787 65



0 787 46



0 787 48

 Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**

Réf.	Plastrons pour prises informatiques
	Equipés de porte-repère transparent Blanc 2 modules
	<b>Pour 1 connecteur</b>
0 786 04	Pour connecteur format Keystone simple
0 786 02	Pour connecteur Systemax simple
0 786 09	Pour connecteur Infra+
	<b>Pour 2 connecteurs</b>
0 786 10	Pour 2 connecteurs format Keystone
0 786 03 <sup>1</sup>	Pour 2 connecteurs UTP Systemax



Réf.	Prise SUB D
	Blanc 2 modules
0 787 65	9 contacts avec connecteur à visser pour liaison série type RS 232



Réf.	Prises USB DATA femelle
	Permettent le raccordement de dispositifs USB (imprimante scanner, disque dur externe, tableau interactif) 1 module
	<b>Préconnectorisée - USB 2.0</b>
	Longueur de câble maxi : 5 m. Câble préconisé : USB A Equipée d'un cordon de longueur 15 cm
0 787 46	○ Blanc
	<b>A visser - USB 2.0</b>
	Longueur de câble maxi : 5 m Câble préconisé : USB A Raccordement par borniers à vis section 1 mm <sup>2</sup>
0 787 61	○ Blanc

1 : Non compatible avec connecteur Systemax blindé

Réf.	Extendeur USB DATA Type-A femelle - pour le transfert de données
0 787 48	Permet le raccordement d'un périphérique USB (clavier, souris, tableau numérique...) à une source (ordinateur) située à plus de 5 m (jusqu'à 30 m) Le kit contient un émetteur (1 module) et un récepteur (1 module) La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni

