

Colonnes à clippage direct



Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**
Caractéristiques techniques **p. 949**

Colonnes pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol et/ou par le plafond
A équiper des prises Mosaic Link (p. 910 à 911)
Couvercle largeur 45 mm
Conformes aux normes IEC 61084-2-1 et EN 50085-2-4

- | | |
|------------------------------------|--|
| Réf. | Colonnes 1 compartiment 2 faces |
| | Couvercle PVC et corps en alu |
| | Hauteur 2.67 m |
| | Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3.90 m maxi |
| 6 530 10
6 530 12 | ○ Blanc RAL 9003
● Noir RAL 9017 |
| | Hauteur 3.92 m |
| | Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5.10 m maxi |
| 6 530 13
6 530 15 | ○ Blanc RAL 9003
● Noir RAL 9017 |

- | | |
|------------------------------------|--|
| | Colonnes 2 compartiments |
| | Couvercle PVC |
| | Hauteur 2.67 m |
| | Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3.90 m maxi |
| 6 530 30
6 530 32 | ○ Blanc RAL 9003 (corps en PVC) ⁽¹⁾
● Noir RAL 9017 (corps en alu) |
| | Hauteur 3.92 m |
| | Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5.10 m maxi |
| | Pour une hauteur supérieure à 5,10 m nous consulter |
| 6 530 33
6 530 35 | ○ Blanc RAL 9003 (corps en PVC) ⁽¹⁾
● Noir RAL 9017 (corps en alu) |

- | | |
|------------------------------------|---|
| | Colonnes 4 compartiments |
| | Couvercle PVC et corps en alu |
| | Montage de l'appareillage possible sur 0.68 m |
| | Hauteur 3.35 m |
| 6 530 50
6 530 52 | ○ Blanc RAL 9003
● Noir RAL 9017 |

- | | |
|------------------------------------|--|
| | Accessoires |
| | Clip anti-glissement et anti-arrachement |
| | Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement des mécanismes Mosaic et IP 4X dans les colonnes et colonnettes à clippage direct |
| 6 038 57
6 038 56 | ○ Blanc
● Noir |

1 : Nécessite l'utilisation du Soluclip réf. 6 038 57 pour appareillage Mosaic blanc

Colonnes mobiles à clippage direct



Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**
Caractéristiques techniques **p. 949**

Colonnes mobiles pour distribution du courant vertical avec alimentation par le plafond
Rayon d'action de 1,5 m maxi pour une hauteur de plafond de 2,5 m
A équiper des prises Mosaic Link (p. 910 à 911)
Couvercle largeur 45 mm

- | | |
|------------------------------------|--|
| Réf. | Colonnes mobiles 1 compartiment 2 faces |
| | Couvercle PVC et corps en alu |
| | Hauteur 2 m |
| | Peut être équipé de la liaison pour faux-plafond réf. 6 530 76 |
| 6 530 06
6 530 08 | ○ Blanc RAL 9003
● Noir RAL 9017 |
| | Colonnes mobiles 2 compartiments |
| | Couvercle PVC et corps en alu |
| | Hauteur 2 m |
| | Peut être équipé de la liaison pour faux-plafond réf. 6 530 76 |
| 6 530 26
6 530 28 | ○ Blanc RAL 9003
● Noir RAL 9017 |
| | Liaison pour faux plafond |
| 6 530 76 | Compatible avec les colonnes mobiles réf. 6 530 06/08/26/28 |

Prises Mosaic Link
p. 910 à 911

