

# Prises Mosaic™ Soluclip pour goulottes Mosaic™ à clippage direct



0 771 02L



0 771 22L



0 771 00L



0 756 90

## Réf. Prises Soluclip 2P+T Surface spéciales goulottes à clippage direct

Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes à clippage direct  
 Equipées de l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme  
 Connexion par bornes automatiques  
 Possibilité de rajouter des prises Mosaic Link (p. 910) avec l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L

### 2P+T - 2 modules

0 771 01L ○ Blanc




0 771 21L ● Rouge à détrompage




### 2 x 2P+T - 4 modules

0 771 02L ○ Blanc

0 771 92L ● Vert



0 771 22L ● Rouge à détrompage




### 3 x 2P+T - 6 modules

0 771 03L ○ Blanc




0 771 23L ● Rouge à détrompage



### 4 x 2P+T - 8 modules

0 771 04L ○ Blanc



0 771 24L ● Rouge à détrompage



## Accessoire de raccordement Mosaic Link

0 771 00L Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link ou Soluclip pour goulotte à clippage direct



## Réf. Prises Soluclip RJ 45 spéciales goulottes à clippage direct

### 2 x RJ 45 cat. 6 FTP

0 765 46

3 modules

○ Blanc



### 2 x RJ 45 cat. 5e FTP

0 765 42'

3 modules

○ Blanc



### Embout

0 898 07

Embout serre-câbles



### Accessoire Soluclip

0 756 90

Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles, l'IP 4X  
 S'installe avec toutes les fonctions du Mosaic

○ Blanc



### Support pour appareillage modulaire

0 310 69'

A associer à 2 éléments d'espacement passe-fils 0,5 module réf. 4 063 07 (p. 547) pour le montage d'un appareillage modulaire d'un module avec capot de protection pour éviter les déclenchement intempestifs

○ Blanc

1 : Produit commandable à l'unité