

Goulottes DLP monobloc

accessoires complémentaires

Supports pour couvercle 130 mm



0 313 50



Dérivation vers changement de plan
réf. 0 107 71/72/73



Traversée de paroi
réf. 0 106 98/99



Support universel 2 postes réf. 0 109 24
pour couvercle 130 mm



Support appareil modulaire 6 modules
réf. 0 109 65 pour couvercle 130 mm

Tableau de choix des dérivations p. 961

Réf. Boîtes de dérivation blanches

- Equipées de séparateur de courant
Arrivée possible par le fond de la boîte
- 0 313 50 Dim. : 163 x 163 x 65 mm (sauf profilé haut. 80 mm)
- 0 313 51 Dim. : 200 x 200 x 83 mm
- 0 313 52 Dim. : 250 x 250 x 83 mm

Dérivations planes

Dérivations de corps

- 0 107 32 Permet la dérivation vers des goulottes multi-compartment
Permet la dérivation vers un profilé aux dimensions inférieures à 50 x 105 mm
- 0 107 33 Permet la dérivation vers un profilé larg. 80 mm

Compléments de dérivation

- Permettent la dérivation des câbles depuis le compartiment du bas
- 0 107 42 Pour goulottes prof. 50 mm
- 0 107 43 Pour goulottes prof. 65 mm

Dérivation vers passage de sol

- 0 106 90 Assure la finition entre la goulotte et le passage de sol pour couvercle 65 mm (avec réf. 0 107 71) et 85 mm (réf. 0 107 72) et pour goulotte réf. 0 104 24 (réf. 0 107 73)

Dérivations vers changement de plan

- 0 107 71 Pour couvercle larg. 65 mm sauf goulotte réf. 0 104 24
- 0 107 72 Pour couvercle larg. 85 mm
- 0 107 73 Pour goulotte réf. 0 104 24

Traversées de paroi

- Assurent la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi
- 0 106 98 Pour goulottes larg. 80 à 150 mm
- 0 106 99 Pour goulottes larg. 195 à 220 mm

Rehausse

- 0 105 80 Permet la pose à 15 mm du sol
Répond aux exigences de la norme NF C 15-100 (dans le cas d'installation d'appareillage courant fort et/ou d'utilisation de fils)
Livrée en 12 unités de long. 2 m
Couleur gris anthracite

Agrafes pour tenue des câbles

- 0 106 81 Pour goulottes avec couvercle larg. 65 mm
- 0 106 82 Pour goulottes avec couvercle larg. 40 ou 85 mm
- 0 106 86 Pour goulottes avec couvercle larg. 130 ou 180 mm



Support prise Hypra réf. 0 109 00
pour couvercle 130 mm

Réf. Supports universels

- Pour appareillage Mosaic, Céliane, Plexo à encastrer ou tout autre appareillage entraxe 60 mm
Livrés avec supports et plaques d'ajustement
Pour couvercle 130 mm en horizontal uniquement
- 0 109 14 1 poste
- 0 109 24 2 postes
- 0 109 34 3 postes

Support pour appareils modulaires

- 0 109 65 6 modules pour couvercle 130 mm

Support Hypra

- 0 109 00 Pour couvercle 130 mm

Embases pour collier
p. 972