



0 540 50



0 540 56



0 540 67

**Réf. Modules de bureau encastrés**

Installation encastrée rapide par remplacement des passages de câbles circulaires (de Ø60 à 80 mm) existants dans le mobilier

Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique

Conformes à la norme NF C 61-314

Puissance maxi 3680 W en 230 V~

16 A - 250 V~

Livrés avec cordon H 05 VVF 3G 1,5 mm<sup>2</sup> longueur 2 m

**Avec 1 prise 2P+T**

0 540 50 ○ Blanc

0 540 51 ● Noir

0 540 52 ● Métal

**Avec 1 prise 2P+T et chargeur USB**

Chargeur USB sortie 5 V 750 mA préconnecté

0 540 55 ○ Blanc

0 540 56 ● Noir

0 540 57 ● Métal

**Avec 1 prise 2P+T, chargeur USB et enrouleur RJ 45 rétractable**

Chargeur USB sortie 5 V 750 mA préconnecté

Module RJ 45 rétractable, cat. 6 FTP

Câble fixe de 2 m côté infrastructure, câble rétractable côté utilisateur (longueur de 0 à 1,35 m)

0 540 58 ○ Blanc

**Réf. Accessoires**
**0 540 65 Module RJ 45 rétractable cat. 6 FTP**

S'installe sous le bureau, sur la bride de fixation

Câble rétractable côté utilisateur (longueur 0 à 1,35 m)

A compléter par cordon cat. 6 FTP côté infrastructure

**0 540 67 Module USB/micro-USB rétractable**

S'installe sous le bureau, sur la bride de fixation

S'utilise dans le cas d'un téléphone mobile compatible micro

USB

**0 540 75 Scie cloche**

Permet de réaliser le perçage du mobilier dans le cas où

celui-ci n'aurait pas de passage de câbles existant

Ø80 mm



Chargeurs sans fils - induction pour bureau **p. 902**



Autres configurations sur mesure,  
**Contactez votre direction régionale**