



 Tableau de choix supports d'installation et prises **p. 922**

Réf.	Pop up à équiper
	S'installent en encastré dans le mobilier de 15 à 40 mm d'épaisseur Livré avec kit d'installation, à utiliser impérativement Livré avec film de protection sur couvercle Conformes à la norme NF C 61-314 A équiper de fonctions Mosaic hors saillie particulière (p. 906 à 921)
	4 modules
6 540 01	<input type="radio"/> Blanc brillant
6 540 00	<input type="radio"/> Finition inox mat
	2 x 4 modules
6 540 04	<input type="radio"/> Blanc brillant
6 540 03	<input type="radio"/> Finition inox mat

Réf.	Kits enrouleurs pour pop up à équiper
	Permettent d'optimiser la gestion des cordons RJ et USB dans les pop up à équiper S'adaptent sur les nourrices encastrées (p. 976) Blanc (enjoliveur alu sur demande) 1 module
0 540 35	Enrouleur RJ 45 cat. 6 FTP
0 540 36	Enrouleur USB

Réf.	Pop up pré-câblés
	Conformes aux normes NF C 61-314
	Equipés de prises courant fort et courant faible
	4 modules :
	- 1 prise 2P+T 16 A 250 V~ pré-câblée avec cordon de 2 m (H 05 VVF 3G 1,5 mm ²) Puissance maxi 3680 W en 230 V~
	- 1 module de charge double USB 2400 mA
6 540 06	<input type="radio"/> Blanc brillant
6 540 07	<input type="radio"/> Finition inox mat
	Equipés de prises courant fort, courant faible et audio/vidéo
	2 x 4 modules :
	- 2 prises 2P+T 16 A 250 V~ pré-câblées avec cordon de 2 m (H 05 VVF 3G 1,5 mm ²) Puissance maxi 3680 W en 230 V~
	- 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP pré-câblées avec cordon 3 m
	- 1 prise HD 15 pré-câblée avec cordon VGA femelle 0,16 m à compléter par prolongateur VGA
	- 1 prise Jack 3,5 mm pré-câblée avec cordon Jack 3,5 femelle 0,10 m à compléter par prolongateur Jack
6 540 10	<input type="radio"/> Blanc brillant
6 540 11	<input type="radio"/> Finition inox mat

 Autres configurations sur mesure,
Contactez votre direction régionale