

Blocs équipés pour salles de réunion

munis de cordons de branchement

jusqu'à
sept 2022



0 535 75



0 535 77



0 535 77 vue arrière


Réf. **Pour salles de réunion avec table centrale**

Equipés de prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
Equipés d'un interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements
Puissance maxi : 3680 W en 230 V~
Equipés d'un cordon de 5 m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVVF 3G 1,5 mm²)
Fournis avec mallette de transport

Avec switch non manageable

0 535 75

Permet le branchement de 8 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...)
Nécessite l'utilisation de cartes Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100 mbps



Equipé de :
- 8 prises 2P+T
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
Câble réseau non fourni

Avec switch non manageable et prises HD 15 + Jack

0 535 77


Permet le branchement de 7 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) avec 1 point de connection en HD 15 et Jack 3,5 mm
Nécessite l'utilisation de cartes Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100 mbps
Equipé de :
- 7 prises 2P+T
- 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
- 1 prise HD 15 + Jack 3,5 mm
- Cordon VGA 1 m femelle à compléter par prolongateur VGA
- Cordon Jack 3,5 mm femelle 1 m
Câble réseau non fourni



Courant fort

0 535 74

Permet le branchement de 8 appareils
Equipé de :
- 8 prises 2P+T avec puits inclinés



Mosaic™

chargeurs USB 1 module

juillet 2022



0 776 90L

0 776 72L

1 module

Raccordement arrière

Permettent l'équipement des solutions de mise à disposition des courants telles que :

- boîtes de sol standards, affleurantes et rondes (p. 932 à 939)
- goulottes DLP monoblocs avec supports Mosaic 4, 6 ou 8 modules uniquement (p. 966)
- blocs bureaux à équiper (p. 981)

Incompatibles avec une installation en encastrée murale

Réf. **Chargeurs USB**

Consommation en veille < 0,07 W
Classe II TBTS
Conformes à la norme IEC 62684-2011-01

1 USB Type-C Power Delivery - 3 A / 20 W

- 0 776 90L ○ Blanc
- 0 776 92L ● Noir mat
- 0 776 91L ● Alu



1 USB Type-A - 3 A / 15 W

- 0 776 50L ○ Blanc
- 0 776 52L ● Noir mat
- 0 776 51L ● Alu



2 USB Type-A + Type-A - 3 A / 15 W

- 0 776 60L ○ Blanc
- 0 776 62L ● Noir mat
- 0 776 61L ● Alu



2 USB Type-A + Type-C - 3 A / 15 W

- 0 776 70L ○ Blanc
- 0 776 72L ● Noir mat
- 0 776 71L ● Alu



2 USB Type-C + Type-C - 3 A / 15 W

- 0 776 80L ○ Blanc
- 0 776 82L ● Noir mat
- 0 776 81L ● Alu



Retrouvez toutes les solutions d'électrification pour le bureau Incara p. 975 ou sur le site **Legrand Cable Management**



Modules de bureau encastrés p. 977
Pop up p. 978



Chargeurs sans fils - induction 15 W intégrable dans mobilier p. 902

