

# Détecteurs

## tableau de choix

### SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE D'UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE

Les portées indiquées correspondent aux mesures de détection axiale	TYPE DE FIXATION	POUR LIEUX DE PASSAGE - ON/OFF		POUR TOUS TYPES D'ESPACES - ON/OFF		
		ESPACES SANS LUMINOSITÉ NATURELLE	SOLUTION ECO 1 RÉGLAGE MANUEL	ESPACES AVEC LUMINOSITÉ NATURELLE	SOLUTION ECO 2 RÉGLAGE PAR CONFIGURATEUR	
PETIT LOCAL, TOILETTES	en faux plafond		0 489 44 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 41 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 488 04 PIR - 360° sur Ø6 m - 1 sortie ON/OFF + 1 sortie CVC	
	au plafond en saillie		0 489 49 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 48 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 488 04 + cadre 0 488 75 PIR - 360° sur Ø8 m - 1 sortie ON/OFF + 1 sortie CVC	
	au mur en encastré		0 488 97L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m (blister) 0 488 96 Céliane 2 fils - PIR - 120° sur 8 m (blister)		0 784 54 + support 0 802 51 + plaque 0 788 02L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m	
			0 695 20L Plexo 2 fils - PIR - 120° sur 8 m (boîte) 0 695 22L Plexo 3 fils - PIR - 120° sur 8 m (boîte)		0 791 54L + support 0 802 51 + plaque 0 790 42L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m	
	PARKING, CAVE	en saillie murale ou plafond		0 489 46 PIR - 360° sur Ø3,5 m (blister)		0 489 33 PIR - 270° sur 20 m
				0 488 98 Plexo blanc - PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 697 40 Plexo gris - PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		
saillie murale			0 489 45 PIR - 140° sur 4 m (blister) 0 489 42 PIR - 140° sur 4 m (carton)	-	-	
		fixation sur luminaire	-		0 489 58 PIR - 360° sur Ø5 m	
ENTREPÔT	au plafond en encastré ou saillie	-	-		0 489 59 PIR - 360° sur Ø40 m à 15 m de hauteur	
	au plafond en saillie	-	-		0 489 32 PIR - 360° sur Ø25 m à 10 m de hauteur	

### SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE D'UN OU PLUSIEURS CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE

Les portées indiquées correspondent aux mesures de détection axiale	TYPE DE FIXATION	POUR LIEUX DE PASSAGE - ON/OFF		POUR TOUT TYPE D'ESPACES - ON/OFF		POUR TOUT TYPE D'ESPACES - VARIATION	
		ESPACES SANS LUMINOSITÉ NATURELLE	SOLUTION ECO 1 RÉGLAGE MANUEL	ESPACES AVEC LUMINOSITÉ NATURELLE	SOLUTION ECO 2 RÉGLAGE PAR CONFIGURATEUR	-	-
HALL D'ACCUEIL	en faux plafond		0 489 44 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 41 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 488 07 PIR - 360° sur Ø8 m	-	-
			0 489 49 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 48 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 489 70 PIR - 360° sur Ø6 m - espace supérieur à 15 m <sup>2</sup> - 2 sorties	-	-
	au plafond en saillie		0 489 49 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 48 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 488 07 + cadre 0 488 75 PIR - 360° sur Ø8 m	-	-
	au plafond en encastré ou saillie ou sur luminaire	-	-		0 489 54 PIR miniature - 360° sur Ø5 m		0 489 53 PIR miniature - 360° sur Ø5 m - 1 sortie DALI + 1 sortie ON/OFF
au mur en encastré		0 488 97L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m (blister) 0 488 96 Céliane 2 fils - PIR - 120° sur 8 m (blister)		0 784 54 <sup>(1)</sup> Mosaic - PIR - 120° sur 8 m	-	-	

1 : A compléter d'un support 0 802 51 et d'une plaque 0 788 02L