

Détecteurs

tableaux de choix (suite)

SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE D'UN OU PLUSIEURS CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE

Les portées indiquées correspondent aux mesures de détection axiale	TYPE DE FIXATION	POUR LIEUX DE PASSAGE - ON/OFF		POUR TOUT TYPE D'ESPACES - ON/OFF		POUR TOUT TYPE D'ESPACES - VARIATION	
		ESPACES SANS LUMINOSITÉ NATURELLE	SOLUTION ECO 1 RÉGLAGE MANUEL	ESPACES AVEC LUMINOSITÉ NATURELLE	SOLUTION ECO 2 RÉGLAGE PAR CONFIGURATEUR		
ESCALIER, COULOIR	en faux plafond		0 489 44 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 41 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 488 17 PIR - 2 x 180° sur 2 x 12 m		0 489 57 HF - 360° sur 6 m x 24 m - 1 sortie DALI + 1 sortie ON/OFF
	au plafond en saillie		0 489 49 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 48 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)		0 488 17 + cadre PIR - 2 x 180° sur 2 x 12 m 0 488 75	-	-
	au mur en encastré		0 488 97L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m (blister) 0 488 96 Céliane 2 fils - PIR - 120° sur 8 m (blister) 0 784 57 Mosaic - PIR - détecteur à coupler avec une minuterie (idéal en rénovation) - 120° sur 8 m ⁽²⁾		0 784 54 ⁽²⁾ Mosaic - PIR - 120° sur 8 m	-	-
ESPACES DE TRAVAIL	en faux plafond ⁽¹⁾		0 489 44 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 41 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)	0 488 06 PIR + US - 360° sur Ø8 m - bureau supérieur à 15 m ² 0 489 70 PIR - 360° sur Ø6m - bureau supérieur à 15m ² - 2 sorties 0 488 04 PIR haute densité - 360° sur Ø6 m - bureau inférieur à 15m ² - 1 sortie ON/OFF + 1 sortie CVC	0 489 68 PIR - 360° sur Ø6 m - bureau supérieur à 15 m ² - 1 sortie DALI + 1 sortie ON/OFF 0 489 69 PIR - 360° sur Ø6 m - bureau supérieur à 15 m ² - 1 sortie 1-10 V + 1 sortie ON/OFF 0 489 64 PIR - 360° sur Ø5 m - bureau inférieur à 15 m ² - 1 sortie DALI + 1 sortie ON/OFF		
	au plafond en encastré ou saillie ou sur luminaire	-	-	0 489 54 PIR miniature - 360° sur Ø5 m	0 489 53 PIR miniature - 360° sur Ø5 m - 1 sortie DALI + 1 sortie ON/OFF		
	au mur en encastré		0 488 97L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m (blister) 0 488 96 Céliane 2 fils - PIR - 120° sur 8 m (blister)	0 784 52 ⁽²⁾ Mosaic - PIR + US - 120° sur 8 m	-		
SALLE DE CLASSE	en faux plafond		0 489 44 PIR - 360° sur Ø8 m (blister) 0 489 41 PIR - 360° sur Ø8 m (boîte)	0 488 06 ⁽¹⁾ PIR + US - 360° sur Ø8 m	0 489 35 ⁽¹⁾ PIR + US - 360° sur Ø8 m - 1 sortie DALI (à associer avec alimentation 0 035 15, 0 035 13 ou 0 488 76)		
	au plafond en encastré ou saillie ou sur luminaire	-	-	0 489 54 PIR miniature - 360° sur Ø5 m	0 489 53 PIR miniature - 360° sur Ø5 m - 1 sortie DALI + 1 sortie ON/OFF		
	au mur en encastré		0 488 97L Mosaic - PIR - 120° sur 8 m (blister) 0 488 96 Céliane 2 fils - PIR - 120° sur 8 m (blister)	0 784 52 ⁽²⁾ Mosaic - PIR + US - 120° sur 8 m	-		

1 : Possibilité d'installation en saillie au plafond avec le cadre saillie réf. 0 488 75

2 : À compléter avec un support 0 802 51 et une plaque 0 788 02L

3 : À compléter avec un support 0 802 51 et une plaque noire 0 790 42L