

Détecteurs autonomes pour 1 circuit

détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle



Emballage brochable écoresponsable

Tableau de choix **p. 982** et catalogue en ligne

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf.	Spécial lieux de passage
0 488 97L	<p>Fixation au mur - encastré Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Consommation 0,4 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Livrés pré-assemblés avec plaque et support mixte vis/griffe Détection infrarouge 120°, portée 8 m - Mosaïc 3 fils avec neutre - IP 40 Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes 1 détecteur par circuit S'installe dans boîte Batibox prof. 40 mm mini ou dans cadre saillie réf. 0 802 81</p>
0 488 96	<p>Détection infrarouge 120°, portée 8 m - Céliane 2 fils sans neutre, spécial rénovation, IP 40 Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes S'installe dans boîte Batibox prof. 40 mm mini ou dans cadre saillie réf. 0 802 41</p>
0 489 45 0 489 42	<p>Fixation au mur - saillie Détection infrarouge 140°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre, IP 42 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,74 W en veille S'installe directement sur le mur en saillie Standard Brochable écoresponsable</p>
0 489 41 0 489 44	<p>Fixation au plafond - encastré ou saillie Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m 3 fils avec neutre, IP 41 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,5 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) Standard Brochable écoresponsable</p>
0 489 49 0 489 48	<p>Fixation au plafond - saillie Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m 3 fils avec neutre, IP 20 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,74 W en veille S'installe directement sur le plafond en saillie Standard Brochable écoresponsable</p>

Spécial rénovation

Réf.	Solutions étanches pour lieux de passage
0 489 46 0 489 43	<p>Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020. Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020</p> <p>Fixation au mur ou au plafond - saillie Détection infrarouge 360°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 55 Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes Consommation 0,75 W en veille S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie Standard Brochable écoresponsable</p>
0 488 98	<p>Fixation au mur ou au plafond - saillie avec tête orientable Détection infrarouge 360° avec tête orientable, portée Ø8 m - (plafond) ou Ø12 m (mural) - Plexo Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini : 1,70 m) 3 fils avec neutre IP 55 Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 12 s à 16 minutes Consommation 0,9 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m</p>
0 695 20L	<p>Fixation au mur - saillie ou encastré IP 55 - IK 07. Détection par infrarouge Distance de détection : 8 m. Angle de détection 120° Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux En encastré, à installer de préférence dans boîte prof. 50 mm S'associent avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques (p. 744) Sans neutre 2 fils - Plexo S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Permet la commande de lampes : - LEDs : 3 à 100 W - fluo compactes : 3 à 100 W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA - halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle Pour les LEDs et lampes fluo compactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice) Consommation en veille : 0,02 W Réglage de la temporisation de 10 s à 10 mn</p>
0 695 22L	<p>Avec neutre 3 fils - Plexo Puissance acceptée pour chaque type de lampes : - LEDs et fluocompactes : 0 à 250 W - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000 VA - Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 2000 W Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle Réglage de la temporisation de 5 s à 30 mn Consommation en veille : 0,2 W Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux</p>

Détecteur 2 fils pour minuterie, détecteurs Mosaïc **p. 895**



Hublots Astréo LED avec détection **p. 794**