

Détecteurs de présence

ECO 2 pour espaces de travail avec luminosité naturelle

Conformes à la RE2020



0 489 53



0 489 64



0 489 68

Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020
 Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020
 Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
 Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L (p. 893) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
 Détecteurs de présence infrarouge spécial lieux de travail
 Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 994)

Réf.	Détecteurs de présence ON/OFF
0 488 04	Bureau ou espace de travail inférieurs à 15 m² Fixation au plafond Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m 3 fils avec neutre Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Contact complémentaire 2 A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence Consommation 0,8 W en veille Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)
0 489 54	Fixation au plafond - encastré ou saillie Détection infrarouge 360° avec tête miniature : portée Ø7 m Hauteur recommandée de fixation : 2,8 m IP 40 Se fixe directement en faux plafond, en saillie ou en latérale sur luminaire avec accessoires (livrés) Non compatible avec les outils de configuration réf. 0 882 30 et 0 882 35
0 784 52	3 fils avec neutre. Consommation 0,8 W Fixation au mur - encastré ou saillie Détection infrarouge et ultrasonique 120°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m Consommation 0,4 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Câblage 3 fils IP 41 S'installent dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81 2 modules
0 488 06	Bureau ou espace de travail supérieurs à 15 m² Fixation au plafond Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m IP 20 3 fils avec neutre Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,8 W en veille Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm Raccordement par bornes automatiques Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)
0 489 70	Détection infrarouge 360°, portée transversale Ø15 m, IP 40 3 fils avec neutre Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) Raccordement par bornes à vis débrochables
0 488 07	Détecteur infrarouge pilotage ON/OFF 2 sorties 6 A Fixation au plafond Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58 3 fils avec neutre Consommation 0,4 W en veille Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Raccordement par bornes automatiques Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)

Réf.	Détecteurs de présence avec variation
0 489 53	Bureau ou espace de travail inférieurs à 15 m² Fixation au plafond - encastré ou saillie Détection infrarouge 360° avec tête miniature : portée Ø7 m Hauteur recommandée de fixation : 2,8 m IP 40 Se fixe directement en faux plafond, en saillie ou en latérale sur luminaire avec accessoires (livrés) Non compatible avec les outils de configuration réf. 0 882 30 et 0 882 35 Pilotage direct en variation DALI (10 ballast DALI max.) avec relais pour commutation d'une charge additionnelle (3 fils avec neutre) Consommation 0,3 W
0 489 64	Détection infrarouge 360°, portée transversale Ø7 m, IP 40 3 fils avec neutre Pilotage de l'éclairage en variation DALI (20 ballasts maxi) 1 sortie ON/OFF 10 A Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) Raccordement par bornes à vis débrochables
0 489 68	Bureau ou espace de travail supérieurs à 15 m² Détection infrarouge 360°, portée transversale Ø15 m, IP 40 3 fils avec neutre Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) Raccordement par bornes à vis débrochables
0 489 68	Détecteur infrarouge DALI Pilotage de l'éclairage en variation DALI (20 ballasts maxi) + 1 sortie ON/OFF 10 A
0 489 69	Détecteur infrarouge 1-10 V Pilotage de l'éclairage en variation 1-10 V (10 ballasts maxi) + 1 sortie ON/OFF 10 A

Maîtrisez votre éclairage sur **legrand.fr**

Passerelle de configuration **p. 994**