

# Détecteurs de mouvement

ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle (suite)

Conformes à la RE2020



Tableau de choix **p. 982**  
Tableau de charges **p. 992**

Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020  
Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020  
Allumage et extinction automatiques (réglage usine). Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L (p. 893) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle. Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 994)  
Temporisation réglable : 5 s à 59 min. Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Réf.	Détecteurs de mouvement spécial couloir
	Egalement compatibles avec configurateurs de réglage (p. 994)
	<b>Fixation au plafond</b> Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58 3 fils avec neutre Consommation 0,4 W en veille Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
<b>0 488 17</b>	Double détection infrarouge 360°, portée latérale 2 x 12 m IP 41 Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m Raccordement par bornes automatiques Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)
<b>0 488 07</b>	Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Raccordement par bornes automatiques Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)

Réf.	Détecteur de mouvement spécial lieux de passage et grands espaces
	<b>Fixation au plafond - encastré</b>
<b>0 489 57</b>	Détection hyper-fréquence 360° avec tête inclinable : 6 x 30 m à 2,60 m de hauteur et tête inclinée à 80 % Hauteur recommandée de fixation : 2,6 m Pilotage direct en variation DALI 10 ballast DALI max. (20 si relais non utilisé) avec relais pour commutation d'une charge additionnelle (3 fils avec neutre) IP 40 Consommation 0,96 W Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) Non compatible avec l'outil de configuration réf. 0 882 35

Maîtrisez votre éclairage sur **legrand.fr**



Passerelle de configuration **p. 994**

