



0 489 59



0 489 32



0 489 52

Tableau de choix p. 982
Tableau de charges p. 992

Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020

Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020

Allumage et extinction automatiques (réglage usine). Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L (p. 893) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle. Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 994)

Temporisation réglable : 5 s à 59 min. Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Réf. **Détecteurs de mouvement spécial grande hauteur**

0 489 59 **Fixation au plafond - encastré ou saillie**
Détection infrarouge 360°, portée Ø40 m
Hauteur recommandée de fixation : 15 m
3 fils avec neutre
IP 40 (IP65 avec le joint d'étanchéité fourni)
Consommation 0,85 W
Température de fonctionnement de - 30 °C à + 30 °C
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou en saillie avec accessoire (livré). Non compatible avec l'outil de configuration réf. 0 882 35

0 489 32 **Fixation au plafond - saillie**
Détection infrarouge 360°, portée Ø25 m à 10 m de hauteur, Ø8 m à 2,5 m de hauteur
3 fils avec neutre
IP 55, IP 66 avec presse-étoupe réf. 0 980 23
Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m
Consommation 0,4 W en veille
Compatible avec chemins de câbles de type Cablofil

Réf. **Détecteur de mouvement spécial très basse tension**

0 489 52 **Fixation au plafond - encastrée ou saillie**
Détection infrarouge 360°, portée Ø7 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,8 m
3 fils avec commun très basse tension 12-24 V ~ / =
IP 40
Consommation 0,59 W
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou en saillie avec accessoire (livré). Non compatible avec l'outil de configuration réf. 0 882 35

Détecteurs de mouvement spécial petit local, toilettes

0 488 04 **Fixation au plafond**
Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m
3 fils avec neutre
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Contact complémentaire 2 A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence
Consommation 0,8 W en veille
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)

0 784 54 **Fixation au mur - encastré**
Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
Détection infrarouge 120°
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes
Consommation 0,2 W en veille
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p. 992)
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V~
- 1000 VA, halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250 W fluocompactes
- 250 W pour les LEDs
S'installe dans boîte prof. 40 mm mini
2 modules



Maîtrisez votre éclairage sur **legrand.fr**



Passerelle de configuration **p. 994**

