

# Solutions pour pilotage du bâtiment

## détecteurs BUS/KNX

Conformes à  
la RE2020



0 489 19



0 489 21



0 784 93

Existe en version  
Céliane

Guide d'installation et d'utilisation sur **catalogue en ligne**

Facilitent l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020

Conformes aux articles 35 à 37 de la RE2020

Allumage et extinction automatiques

Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage (p. 994)

Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)

La programmation du détecteur sera réalisée via le logiciel ETS

Réf.	Détecteur de mouvement spécial couloir
0 489 19	<p><b>Fixation au plafond</b> Double détection infrarouge 360°, portée latérale 2 x 12 m IP 20 Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m Consommation 0,2 W Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58 Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)</p>

Réf.	Détecteur de mouvement spécial parkings extérieurs et caves
0 489 21	<p><b>Fixation au mur ou plafond - saillie</b> Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 15 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m IP 55 Consommation 0,5 W Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 72 (p. 993)</p>

Réf.	Détecteurs de mouvement spécial petit local, toilettes
0 784 93	<p><b>Fixation au mur - encastré ou saillie</b> Hauteur recommandée de fixation : 1,2 m Consommation 0,2 W Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m ○ Blanc Détection infrarouge 180°, portée 8 m IP 41 A équiper de plaque Mosaic et de support Batibox S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81 2 modules</p>
0 675 77	<p>Détection infrarouge 180°, portée 8 m IP 41 A équiper - d'un enjoliveur réf. 0 682 99 (blanc) ou 0 685 99 (titane) - d'une plaque Céliane - d'un support Batibox S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 41</p>



Réf.	Détecteurs de présence spécial espace de travail
0 489 18	<p>Convient pour salle de réunion, salle de classe, open space... <b>Fixation au plafond</b> Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m IP 20 Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,5 W Raccordement par bornes automatiques Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)</p>
0 489 22	<p>Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m Lentille haute densité IP 20 Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,5 W Se fixe directement en faux plafond avec ressorts (livrés) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 993)</p>

Hublots Chartres Infini avec détection  
p. 788

