

Gestion de la chambre d'hôtel

appareillage




Réf. Liseuses version Art d'Arnould

Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)
S'installent à la tête du lit
Permettent de disposer d'un éclairage directionnel
Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande
Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du flexible 300 mm


1 commande
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse

AR67441 ● Acier brossé
AR67341 ● Bronze
AR67841 ● Noir mat
AR67941 ○ Blanc satin



2 commandes
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage


AR67442 ● Acier brossé
AR67342 ● Bronze
AR67842 ● Noir mat
AR67942 ○ Blanc satin



Appliques

Appliques murales à LED 9 W
Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :
- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)
Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

AR67440 ● Acier brossé
AR67340 ● Bronze
AR67840 ● Noir mat
AR67940 ○ Blanc satin




Réf. Liseuses

Equipées de LEDs sans entretien
Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre
Alimentation 230 V - Classe énergétique A
Bornes à vis
S'installent à la tête du lit
Permettent de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W
Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent)
Durée de vie 40000 heures


Versión Céliane
Livrées avec enjoliveur
Se montent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652-653)

0 676 56 ○ Blanc
0 676 57 ● Titane



Versión Living Now
1 module
Livrées avec enjoliveur
Se montent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini

BTKW4362 ○ Blanc
BTKG4362 ● Noir mat
BTKM4362 ● Sable



Spot orientable

S'installe au-dessus d'un bureau ou d'un plan de travail (cuisine, chambre...). Orientable au-delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation
Peut-être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre, l'écovariateur ou inter auto avec neutre
Consommation 2,8 W. Flux lumineux 70 lumens. Durée de vie 50 000 heures. Livré avec enjoliveur. 2 modules

Versión Céliane
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652-653)

0 676 55 ● Chrome mat

