

Gestion de la chambre d'hôtel

appareillage (suite)



0 670 68 + enjoliveur + plaque
Cuir Pixel 0 694 51



0 675 64 + enjoliveur + plaque
Blanc 0 666 31



6 000 33



0 784 45



348402

Réf. Lampe directionnelle / spot pour escalier

Permet de créer un éclairage directionnel et décoratif
Installation conseillée : à 30 cm du sol
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini
Peut être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre, l'écovariateur ou inter auto avec neutre
Consommation 2,2 W
Flux lumineux 70 lumens
Durée de vie 50 000 heures
Livrée avec enjoliveur

0 676 54 **Version Céliane**
A équiper d'un enjoliveur (p. 641),
d'un support et d'une plaque (p. 652-653)



Lampe débrochable autonome

Alimentation 230 V
En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement
Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)
Extraction de la lampe par simple pression
Autonomie : 2 h en utilisation

0 670 68 **Version Céliane**
A équiper d'un enjoliveur (p. 641),
d'un support et d'une plaque (p. 652-653)



Economiseur d'énergie 13.56 MHz

Permet la mise sous tension d'un circuit électrique (par exemple éclairage et climatisation d'une salle de réunion, d'un bureau, d'une chambre d'hôtel...), par détection d'un badge RFID réf. 0 767 11/13 ou autres badges RFID de type ISO 14443 et 15693 (ex. : Mifare Classic, Mifare Ultralight...)
Temporisation de 30 s après retrait de la carte

0 675 64 **Version Céliane**
A équiper d'un enjoliveur (p. 649), d'un support et
d'une plaque (p. 652-653)



0 767 28 **Version Mosaic**
○ Blanc. Contact faible capacité : 230 V puissance 30 VA
Zone d'insertion du badge rétro-éclairée
A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic
(p. 928-929)



Réf. Interrupteur à badge mécanique

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 0 898 06 d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou badge format ISO réf. 0 767 11
Temporisation de 30 s après retrait de la carte

0 675 63 **Version Céliane**
Possibilité de l'associer au poussoir d'appel
réf. 0 675 60 (p. 676)
A équiper d'un enjoliveur (p. 649), d'un support
et d'une plaque (p. 652-653)



6 000 33 **Version dooxie**
A équiper d'une plaque (p. 693)
6 001 33 ○ Blanc
● Alu



Version Living Now

A équiper des enjoliveurs réf. BTKW22M2, BTKG22M2 et BTKM22M2
BTK4549 Pour badge format ISO
BTK4548 ou type carte d'entrée
Pour badge RFID




0 784 45 **Version Mosaic**
0 791 35L ○ Blanc
● Noir mat



Contact faible capacité :
30 V_{DC} / 2 A puissance 60 W
110 V_{AC} / 0,5 A puissance 60 VA
230 V_{AC} / 0,25 A puissance 60 VA
Zone d'insertion du badge rétro-éclairée
A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic (p. 928-929)

Badges

0 898 06 **Badge porte-clés**
Badge porte-clé
Pour utilisation avec interrupteur à badge mécanique
Equipé d'un porte-étiquette



0 767 11 Badge sans contact Mifare 13,56 MHz



Encodeur pour badges

348402 Permet la programmation des badges
Se relie directement à un PC par connexion USB
Livré avec support de table