

# Mosaic™ appel infirmière

produits systèmes



0 766 10



0 766 16

## Réf. Alimentations TBTS

**BTE56** Alimentation 230 V $\sim$   
Sortie 27 V $\equiv$   
1,2 A maxi  
6 modules DIN

**BT346050** **Pour phonie**  
230 V $\sim$  - 27 V $\equiv$  - 1,2 A  
8 modules DIN 17,5 mm

**0 782 90** **Pour voyants**  
Pour hublots à lampe ou à LED  
Alimentation 230 V / 24 V - 2,5 A  
DIN 17,5 mm  
6 modules

## Câbles BUS/SCS

Conformes à la nouvelle réglementation RPC (Règlement des Produits de Construction)

**0 492 72** Câble sans halogène  
Longueur 200 m  
Livré en couronne

**0 492 75** Câble sans halogène  
Longueur 500 m  
Livré en couronne

## Extension BUS/SCS

**0 766 10** Permet la communication d'informations entre  
2 services d'appel infirmière BUS/SCS  
Utilisation :  
- en mode répéteur, dans le cadre d'extension d'un service  
au-delà de 50 chambres  
- en mode passerelle, pour le renvoi entre service

## Réf. Configuration physique de l'installation

Adaptée aux établissements avec chambres numérotées  
de 1 à 99

### Configuration par cavaliers

Permettent d'associer une adresse aux différents composants  
au système

**3501K**  
**3501/T** Kit avec cavaliers 0 à 9 (10 pièces pour chaque chiffre)  
↑↓

### Configuration virtuelle de l'installation

Préconisée pour les établissements avec chambres  
numérotées de 1 à 999

### Configuration par PC

**0 766 15** Logiciel de configuration virtuelle  
S'utilise avec l'interface réf. 0 766 16 (à commander  
séparément) pour connexion d'un PC

**0 766 16** **Kit de configuration**  
Interface permettant la connexion entre un PC et l'installation  
Fonctionne avec le logiciel réf. 0 766 15



Cavaliers de configuration p. 756

