

Mosaic™ appel infirmière

dispositif d'errance sécurisée (suite)



0 767 57

Réf. **Ventouse électromagnétique**

Conforme à la norme NF S 61-937
Equipée d'une signalisation par LEDs de l'état de la porte
Equipée d'un contact de position contrôlé par effet Hall pour reporter l'état de la porte (non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d'issue de secours réf. 0 380 57)

Livree avec accessoires d'installation pour tous types de pose sur porte

Alimentation 12/24 V₌ automatique

Consommation : 12 V - 270 mA, 24 V - 180 mA

Puissance : 3,3 W

Ventouse 300 kg

0 767 57 Dimensions ventouse hors contre-plaque :
241 x 52 x 27 mm

Alimentation redressée filtrée

Constituée :

- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites

- d'un condensateur de filtrage

- d'une protection par CTP intégrée au primaire

- d'un double bornage utilisation

CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surcharge ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service

12 V₌

4 131 05

Puissance (W)	Intensité (A)	Capacité des bornes câbles souples (mm ²)		Nbre de modules
		entrée	sortie	
15	1,3	6	6	5



Alimentations secourues
p. 862



Guide d'installation et d'utilisation
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr



LES SERVICES SANTÉ

LEGRAND À VOTRE SERVICE POUR LES MISES EN ŒUVRE DE SYSTÈMES D'APPEL INFIRMIÈRE

Accompagnement lors de la mise en service, ou mise en service complète, contactez le Service Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont vous avez besoin pour votre projet.



- Exigence d'avoir une étude complète, d'être accompagné pour mettre en service votre système d'appel infirmière BUS/SCS Mosaic, tester votre installation, assurer la continuité de service...



- Gérer efficacement et piloter un bâtiment dans son ensemble, pour faire communiquer, voire interagir entre eux les différents systèmes et applications installés.



LES SERVICES LEGRAND



Retrouvez l'ensemble des services Legrand sur legrand.fr

Pour plus de renseignements,
Contactez le Service Relations Pro au

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel