

Solutions LCS³ : câbles et microcâbles fibre optique préconnectorisés

CÂBLES PRÉCONNECTORISÉS SIMPLEX FIBRE LCS³ (p. 1078)



Longueur (m)	OM3 structure serrée				
	6 SC - 6 SC	12 SC - 12 SC	6	6 LC - 6 LC	12 LC - 12 LC
10	1 320 01	1 320 21		1 320 41	1 320 61
20	1 320 02	1 320 22		1 320 42	1 320 62
30	1 320 03	1 320 23		1 320 43	1 320 63
40	1 320 04	1 320 24		1 320 44	1 320 64
50	1 320 05	1 320 25		1 320 45	1 320 65
60	1 320 06	1 320 26		1 320 46	1 320 66
70	1 320 07	1 320 27		1 320 47	1 320 67
80	1 320 08	1 320 28		1 320 48	1 320 68
90	1 320 09	1 320 29		1 320 49	1 320 69
100	1 320 10	1 320 30		1 320 50	1 320 70
120	1 320 12	1 320 32		1 320 52	1 320 72
140	1 320 14	1 320 34		1 320 54	1 320 74
160	1 320 16	1 320 36		1 320 56	1 320 76
180	1 320 18	1 320 38		1 320 58	1 320 78
200	1 320 20	1 320 40		1 320 60	1 320 80

Câble préconnectorisé sur mesure
Contactez votre direction régionale

MICROCÂBLES PRÉCONNECTORISÉS FIBRE HAUTE DENSITÉ LCS³ (p. 1077)



Longueur (m)	OS2 Fan-out - Fan-out		OM3 Fan-out - Fan-out		OS2 MTP ⁽¹⁾	OM3 MTP ⁽¹⁾
	6 LC duplex - 6 LC duplex	12 LC duplex - 12 LC duplex	6 LC duplex - 6 LC duplex	12 LC duplex - 12 LC duplex	12 fibres MTP ⁽¹⁾ - MTP ⁽¹⁾	12 fibres MTP ⁽¹⁾ - MTP ⁽¹⁾
10	0 324 21	0 324 31	0 324 01	0 324 11	0 324 51	0 324 41
20	0 324 22	0 324 32	0 324 02	0 324 12	0 324 52	0 324 42
30	0 324 23	0 324 33	0 324 03	0 324 13	0 324 53	0 324 43
40	0 324 24	0 324 34	0 324 04	0 324 14	0 324 54	0 324 44
50	0 324 25	0 324 35	0 324 05	0 324 15	0 324 55	0 324 45

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Microcâble préconnectorisé sur mesure
Contactez votre direction régionale