

LCS³ prises RJ 45

cat. 6_A



Tableaux de choix p. 1034-1035

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf.	Mosaic cat. 6 _A
	Blindage métal
	STP - 1 module
0 765 73	<input type="radio"/> Blanc
0 791 73L	<input checked="" type="radio"/> Noir mat
0 794 73	<input type="radio"/> Alu
0 765 84*	<input type="radio"/> Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
	STP - 2 modules
0 765 76	<input type="radio"/> Blanc
0 794 76*	<input type="radio"/> Alu
0 791 76L	<input checked="" type="radio"/> Noir mat
0 765 24	<input type="radio"/> Blanc avec volet vert
0 765 25	<input type="radio"/> Blanc avec volet orange
	STP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
0 765 99*	<input type="radio"/> Blanc avec volet rouge
0 334 80	Clé pour prise RJ 45 SECURITE
0 765 08*	STP inclinée 45° - 2 modules
	<input type="radio"/> Blanc

Réf.	Céliane cat. 6 _A
0 673 46	Prise STP - Blindage métal Pour réaliser une prise simple, associer le mécanisme réf. 0 673 46 et un enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane). Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 0 673 46 et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)

Réf.	dooxie cat. 6 _A STP
	Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. A équiper de plaques (p. 693) Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 694) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 694)
6 003 74	<input type="radio"/> Blanc
6 004 74	<input type="radio"/> Alu

Réf.	Soliroc cat. 6 _A - IK 10
0 778 99	IP 20. Pour espaces à risques ou sans surveillance Prise RJ 45 cat. 6 _A - STP

Réf.	Plexo cat. 6 _A - IP 55 volet fermé IK 08
MAI 2022 0 695 59L	Protection contre l'eau, la poussière. Pour sites industriels <input type="radio"/> Gris Prise cat. 6 _A - STP

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
* Produit commandable à l'unité

LCS³ prises RJ 45

cat. 6



Tableaux de choix p. 1034-1035

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf.	Mosaic cat. 6
	STP blindées - 1 module
0 765 63*	<input type="radio"/> Blanc
0 765 83	<input type="radio"/> Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
	STP blindée - 2 modules
0 765 66	<input type="radio"/> Blanc
	STP blindée à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
0 765 96	<input type="radio"/> Blanc avec volet rouge
	STP inclinée 45° - 2 modules
0 765 07	<input type="radio"/> Blanc
	STP blindée inclinée 90° - 2 modules
	Prise à clippage vertical
0 765 93	<input type="radio"/> Blanc
	FTP - 1 module
0 765 62	<input type="radio"/> Blanc
0 794 62	<input type="radio"/> Alu
0 791 62L*	<input checked="" type="radio"/> Noir mat
0 765 82	<input type="radio"/> Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
	FTP - 2 modules
0 765 65	<input type="radio"/> Blanc
0 794 65*	<input type="radio"/> Alu
0 791 65L*	<input checked="" type="radio"/> Noir mat
0 765 22	<input type="radio"/> Blanc avec volet vert
0 765 23	<input type="radio"/> Blanc avec volet orange
	FTP 2 RJ 45 avec accessoire Soluclip - 3 modules
	Pour montage sur goulotte Mosaic à clippage direct couvercle 45 mm
0 765 46	<input type="radio"/> Blanc
	FTP à accès contrôlé - 2 modules
	Livrée avec 2 clés pour 5 prises et réf. 0 334 80 pour clés supplémentaires
0 765 95	<input type="radio"/> Blanc avec volet rouge
	FTP inclinée 45° - 2 modules
0 765 05*	<input type="radio"/> Blanc
	2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules
0 765 06*	<input type="radio"/> Blanc

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
* Produit commandable à l'unité