

LCS³ prises RJ 45

cat. 6 (suite)




Tableaux de choix p. 1034-1035

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
 Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs
 Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf. Mosaic cat. 6 (suite)

FTP avec enrouleur - 4 modules
 Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler
 Enroulement automatique par poussoir

0 765 33
 0 794 33



- Blanc
- Alu

FTP inclinée 90° - 2 modules

Prise à clippage vertical

0 765 92*
 0 794 92



- Blanc
- Alu

UTP - 1 module

Prise à clippage vertical

0 765 61*
 0 794 61
 0 794 61L
 0 765 81



- Blanc
- Alu
- Noir mat
- Blanc antimicrobien⁽¹⁾

UTP - 2 modules

Prise à clippage vertical

0 765 64*
 0 794 64
 0 791 64L



- Blanc
- Alu
- Noir mat

UTP à accès contrôlé - 2 modules

Livrée avec 2 clés pour 5 prises

0 765 94



- Blanc avec volet rouge

UTP inclinée 90° - 2 modules

Prise à clippage vertical

0 765 91



- Blanc

Céliane cat. 6

Pour réaliser une prise simple, associer un mécanisme et un enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane). Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 0 673 44/45 et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)

0 673 96
 0 673 45
 0 673 44*



- Prise STP
- Prise FTP
- Prise UTP

dooxie cat. 6 STP

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
 A équiper de plaques (p. 693)
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 694)
 Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 694)

6 003 75
 6 004 75*



- Blanc
- Alu

Soliroc cat. 6 - IK 10

IP 20
 Pour espaces à risques ou sans surveillance
 Prise RJ 45 cat. 6 - FTP

0 778 91



Réf. Plexo cat. 6 - IP 55 volet fermé IK 08

MAI 2022

0 695 69L

Protection contre l'eau, la poussière
 Pour sites industriels
 Prise FTP



- Gris

MAI 2022

0 695 81L

Plexo adaptateur pour prise RJ 45

Assure l'étanchéité IP 44
 cordon déjà engagé



- Gris

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
 * Produit commandable à l'unité