

Legrand cabling system™ LCS³ et LCS²

panneau de brassage, prises doubleurs et accessoires




Réf. **Panneau de brassage 50 ports RJ 45 - 110 connect**

0 335 79 Panneau et bloc pour arrivée téléphonique - 19" - 1 U
Assure la mise à disposition de prises RJ 45 pour les lignes téléphoniques (cat. 3)
Permet un seul type de connexion : contacts pour téléphone numérique 3-6/4-5

Doubleurs mobiles


S'enclipsent dans les prises RJ 45 pour doubler les applications
Doubleur TV/réseau informatique ou téléphone



0 327 47 Doubleur téléphone/téléphone



Doubleur réseau informatique/téléphone



Doubleur téléphone L1/L2



Doubleur réseau informatique/réseau informatique

Adaptateurs Plexo pour fonction Mosaic

Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, chargeurs USB, prises TV,...) sauf saillie particulière

Adaptateurs à volet transparent

IP 55 - IK 08

MAI 2022
0 695 80L
0 698 80L
0 698 38L
0 696 95L



- Gris
- Anthracite
- Sable
- Blanc

Adaptateurs verrouillables à volet transparent

IP 55 - IK 08

Verrouillables par outil spécial réf. 0 919 45

MAI 2022
0 695 79L
0 698 45L



- Gris
- Anthracite

0 919 45 Outil de verrouillage (permet la manoeuvre des vis inviolables)

Adaptateurs Soliroc pour fonction Mosaic

Reçoivent les mécanismes Mosaic 2 modules saillie particulière

0 778 84
0 778 80

Adaptateur avec volet à clé - IP 55 - IK 10

Adaptateur avec volet - IP 55 - IK 10



0 778 81

Adaptateur sans volet - IP 2X



Adaptateur Hypra

0 539 49 Socle adaptateur IP 55

Accessoires de protection pour câbles

Matière plastique

IP 66/67 garanti en connexion avec le couple 0 533 02

IP 55 hors connexion pour embase avec volet

Protection pour câbles RJ 45 blindés ou non blindés

permettant d'assurer une liaison de catégorie 5

Conformes aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)

Compatibilité avec les produits du marché conformes aux normes pré-citées

Fiche

0 533 00 PE intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage
Assemblage sans outil. Possibilité de protéger des cordons RJ 45

Réf. **Accessoires de protection pour câbles (suite)**

0 533 01 **Embase encastrée**

Embase avec verrouillage

Livrée avec coupleur RJ 45 femelle / femelle cat. 5

0 533 02 **Kit**

Embase encastrée + fiche

0 526 69 **Volet de protection**

Pour embases femelles encastrées avec verrouillage

Fiches RJ pour câble rond

Contacts avec revêtement or 1,2 µ m

0 517 01 **RJ 11**

4 contacts, larg. 9,65 mm

0 517 02 **RJ 12**

6 contacts, larg. 9,65 mm

0 517 03 **RJ 45 cat. 5e**

8 contacts, larg. 11,70 mm

0 517 04 **RJ 45 cat. 6**

9 contacts, larg. 11,70 mm

0 517 10 **RJ 45 cat. 6 à sertir**

0 517 11 **UTP**

FTP

0 517 06 **Manchons RJ 45**

Couleur noire

0 517 07 Couleur blanche

Prolongateurs de câble

Permet de prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement

0 337 43

Cat. 6_A STP

0 337 48

Cat. 6 FTP

0 337 42

Cat. 6 UTP

Plug de chantier cat. 6_A STP

0 337 49

Possibilité de faire une connexion directe sur tout matériel IP (switch, dalle LED PoE...) sans ajout d'un point d'accès (jack + plastron + cordon)
Se monte sans outil

Outils de dénudage

Fendent la gaine et libèrent les conducteurs par simple rotation
Pour câbles à paires torsadées
Ne blessent pas les conducteurs

0 332 62

Dénudeur
Pour câble à paires torsadées

0 327 60

Pince coupante
Conçue pour une utilisation lors du câblage des connecteurs RJ 45

Capacité de coupe maxi sur fil cuivre souple : 1 mm, idéale pour les câbles à paires torsadées

Pour couper les extrémités des fils, au plus court, lors de la confection des connexions RJ 45

Pince à sertir pour fiches RJ 45

Permettent le sertissage des fiches RJ 4/6/8/9 contacts

Contrôle du sertissage par cliquet

Possibilité de coupe et de dénudage du câble

0 517 09

Pince à 2 points de sertissage contact et gaine
Matière en acier haute résistance

