

# Coffret 10" LCS<sup>3</sup> et équipements

pour applications petit tertiaire



0 462 20



0 337 98



0 462 23




6 468 00

Tableau de choix p. 1046-1047  
Caractéristiques techniques p. 1105

Réf.	<b>Coffret 10" LCS<sup>3</sup></b>			
	IP 20 - IK 08 Coffret encombrement réduit adapté aux applications petit tertiaire jusqu'à 36 prises RJ 45 Avec porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphié Fermeture par serrure à clé n° 2433A Panneaux latéraux démontables par l'intérieur Équipé de 2 montants réglables en profondeur Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier Entrée de câbles arrière prédécoupée Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL 7016			
	<b>Coffret profondeur 300 mm</b>			
<b>0 462 20</b>	Capacité 6 U	Larg. (mm) 314	Haut. (mm) 352	Charge admissible (kg) 12

Réf.	<b>Equipements 10"</b>
	Livrés avec visserie
	<b>Panneau de brassage droit 6 connecteurs - 1 U à équiper</b>
<b>0 337 98</b>	Reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8 Panneau 10" - 1 U
	<b>Panneau de brassage droit 12 connecteurs - 1 U à équiper</b>
<b>0 337 99</b>	Reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6 <sub>A</sub> Panneau 10" - 1 U
<b>0 462 23</b>	<b>Tablette fixe 1 U</b> Prof. 120 mm Charge maxi 10 kg Noir RAL 9005
	<b>PDU - 10" - 1 U</b> Alimentation 230 V alternatif - 50/60 Hz Cuve aluminium hauteur 1 U Embouts avec équerres métalliques. Guidage du cordon intégré Fixation rapide sans vis sur montants 19" Prises noires
<b>6 468 00</b>	4 prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection Cordon d'alimentation 1 m avec fiche 2P+T 16 A
<b>6 468 98</b>	A équiper Reçoit 8 modules Mosaic



Pack Wi-Fi PoE  
p. 1070

PDU  
p. 1094 à 1096

Panneaux 19"  
p. 1056

Packs petit tertiaire pré-équipés 10" et 19"  
p. 1089