

Coffret Linkeo 10"



6 462 30



0 337 98



0 462 23

Tableau de choix p. 1048-1049

IP 20 - IK 08

Équipé de :

- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
- 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
- 1 balai pour entrée de câble
- Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Livré avec kit de mise à la masse
Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Coffret 10" Linkeo			
	Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire Livré monté			
Profondeur 300 mm 6 462 30	Capacité 6 U	Hauteur (mm) 359	Largeur (mm) 370	Charge utile (kg) : 18

Équipements pour coffrets 10"


0 337 98 **Panneau de brassage droit 6 connecteurs - 1 U à équiper**
Reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8
Panneau 10" - 1 U

0 337 99 **Panneau de brassage droit 12 connecteurs - 1 U à équiper**
Reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6a
Panneau 10" - 1 U

0 462 23 **Tablette fixe 1 U**
Tablette fixe 1 U
Profondeur 120 mm
Charge max. : 10 kg
Noir RAL 9005
Fourni avec vis et écrous-cage

6 468 00 **PDU (Power Distribution Units) 10"**
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Cuve aluminium hauteur 1 U
Embouts avec équerres métalliques
Guidage du cordon intégré
Fixation rapide sans vis sur montant 19"
Bloc 4 prises 2P+T Noir inclinées à 55° avec éclips de protection standard français
Cordon d'alimentation 1 m avec prise 2P+T 16 A au standard français/allemand

6 468 98 À équiper
Capacité : 8 modules Mosaic



0 462 60 **Ventilateur**
Câble d'alimentation de 2,5 m
Ventilateur 230 V~

0 348 48 **Thermostat**
Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 Hz
Contact à ouverture (5 A) et contact à fermeture (10 A)
Fixation magnétique



Coffret vertical Linkeo 19"



6 462 40

IP20 - IK 08

Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire ou coffret d'étage
Montage des équipements à la verticale

Livré monté

Équipé de :

- Porte plate métallique avec serrure intégrée
- 2 montants 19" 3 U à l'avant et 1 U à l'arrière (pour montage PDU)
- 1 balai pour entrée de câble haute
- Ouïes pour ventilation naturelle

Livré avec kit de mise à la masse
Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Coffret vertical Linkeo 19"			
	Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire Livré monté			
Profondeur 158 mm 6 462 40	Capacité 3 U + 1 U	Hauteur (mm) 569	Largeur (mm) 538	

Gestion thermique

0 462 60 **Ventilateur**
Câble d'alimentation de 2,5 m
Ventilateur 230 V~

0 348 48 **Thermostat**
Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 Hz
Contact à ouverture (5 A) et contact à fermeture (10 A)
Fixation magnétique



Pack Wi-Fi PoE et point d'accès Wi-Fi
p. 1070

PDU
p. 1094 à 1096