

SSI de catégorie B

équipement d'alarme de type 2a - CMSI conventionnel type B



0 406 50



0 406 80



0 406 52

Caractéristiques techniques p. 1143

Réf.	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type B (CMSI type B)
0 406 50	<p>Conforme aux normes NF S 61-934/935/936 Classe II - IP 30 - IK 07 Evolutif de 2 à 8 boucles de détection Fonctions : - Evacuation Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme Possibilité de raccorder jusqu'à 5 tableaux répéteurs de confort Mosaic réf. 0 406 80 (p. 1144) - Autre mise en sécurité : Le tableau est équipé de 2 lignes de mise en sécurité à commande manuelle fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment Pour des commandes de mise en sécurité plus avancées, utiliser le tableau d'extension réf. 0 406 52 Equipement : - 1 module 2 boucles de détection réf. 0 406 79 Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels réf. 1 380 12/18 (p. 1153) Le tableau peut recevoir 3 modules boucles de détection supplémentaires réf. 0 406 79 - 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 32 diffuseurs sonores ou lumineux réf. 0 415 07, 0 405 80/81/84/85/86/87/96/98 ou 21 DSAF/DVAF réf. 0 405 70 et/ou 16 BAAS Sa/BAASL réf. 1 405 30/31/33/34/35 - 1 contact NO/NF par boucle 48 V~/= - 0,5 A - 1 contact NF d'alarme générale 48 V~/= - 1 A - 1 contact NF d'alarme restreinte 48 V~/= - 1 A - 1 commande de son continu Peut recevoir maxi 5 tableaux répéteurs de confort (TRC) Mosaic réf. 0 406 80 Alimentation : Secteur 230 V~ - 50/60 Hz Livré sans batterie, prévoir 2 batteries réf. 0 407 48 lorsqu'il n'y a pas d'extension réf. 0 406 52 et utiliser une batterie réf. 0 407 49 seule lorsqu'il y a une extension</p>

0 406 79	<p>Module 2 boucles de détection Equipé d'un contact NO/NF par boucle 48 V~/= - 0,5 A Equipé de 2 boucles de détection Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels réf. 1 380 12/18 si le module est monté dans le CMSI réf. 0 406 50</p>
----------	--

0 406 80	<p>Tableau Répéteur de Confort (TRC) Mosaic 3 modules Permet le renvoi à distance des informations fournies par les CMSI de type B réf. 0 406 50 et les tableaux d'alarme de type 2b réf. 1 405 02/04/08 4 voyants d'information + 1 bouton "arrêt-son"</p>
----------	--

Réf.	Tableau d'extension de mise en sécurité
0 406 52	<p>Conforme aux normes NF S 61-934 et NF S 61-935 Classe II - IP 30 - IK 07 Evolutif de 2 à 8 lignes S'installe uniquement à droite du tableau réf. 0 406 50 Fonctions : - Commande de dispositif de compartimentage, de désenfumage : portes ou clapets coupe-feu, volets, coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage... - Contrôle de position (attente/sécurité) - Mise en sécurité globale ou par zone Equipement : - 1 module 2 lignes de mise en sécurité réf. 0 406 90 Peut recevoir 3 modules supplémentaires Chaque ligne fonctionne en émission de tension (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de tension Alimentation : Elle est assurée par le tableau réf. 0 406 50 Prévoir une batterie réf. 0 407 49 (non livrée)</p>
0 406 90	<p>Module 2 lignes de mise en sécurité Permet le pilotage de 2 lignes de mise en sécurité Chaque ligne fonctionne en émission de courant (continue ou impulsionnelle) ou à rupture de courant Peut piloter des DAS en 24 V ou 48 V jusqu'à 48 W par ligne Surveillance de la position des DAS assurée par des entrées DC et FC (5 DAS par ligne maxi dans ce cas) 1 contact à ouverture par ligne 48 V~/= 0,5 A</p>