

## Coffrets de sécurité série 90

déclencheurs manuels pour systèmes de sécurité incendie et issues de secours



1 380 12



1 380 23



0 380 57



1 380 95



0 380 38

Caractéristiques techniques p. 1154

| Réf. | Déclencheurs Manuels (DM) nouvelle génération   |
|------|---|
|      | <p>IP 30 en fixation saillie ou encastrée<br/>IK 07<br/>Installation :<br/>- en saillie (dimensions avec socle : 90 x 90 x 57 mm)<br/>- en encastrée (dimensions : 90 x 90 x 24 mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67 mm<br/>- sur goulotte réf. 0 104 63/64 (35 x 105 mm ou 50 x 105 mm) avec le support universel réf. 0 109 13 (p. 966)<br/>Equipés d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (réf. 0 380 38)<br/>Equipés de borniers à connexion automatique<br/>Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état réf. 1 380 93 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM<br/>Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 0 380 97 (plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles</p> <p><b>Déclencheurs Manuels pour équipement d'alarme incendie</b><br/>Conformes à la norme NF EN 54-11, certifiés CE RPC et NF SSI<br/>Boîtiers de couleur rouge RAL 3000<br/>Type A – simple action</p> <p><b>1 380 12</b><br/>DM conventionnel standard<br/>Equipé d'un contact O/F – 5 A – 24 V=</p> <p><b>1 380 18</b><br/>Deviens IP 65 avec le kit étanchéité réf. 1 380 95<br/>DM conventionnel double contact<br/>Equipé de 2 contacts O/F – 5 A – 24 V=</p> <p>Permet notamment le déclenchement de caméras de vidéosurveillance (visualisation à distance et enregistrement d'un éventuel acte de malveillance) lors d'un appui sur la membrane du DM</p> <p><b>Dispositifs de Commande Manuelle pour Issue de Secours (DCMIS)</b><br/>Permettent le déverrouillage immédiat d'une issue normalement fermée par un dispositif électromagnétique<br/>Equipés d'un contact O/F – 5 A – 24 V= – 1 A sous 48 V=</p> <p><b>1 380 23</b><br/>Boîtiers de couleur verte RAL 6016<br/>DCMIS standard<br/>Deviens IP 65 avec le kit étanchéité réf. 1 380 95</p> <p><b>1 380 48</b><br/>DCMIS double contact<br/>Permet le renvoi de l'information de déclenchement vers une alarme technique ou vers une installation de vidéosurveillance pour lutter contre les actes de malveillance</p> |

| Réf.            | Gestionnaire Local d'Issue de Secours (GLIS)   |
|-----------------|--|
| <b>0 380 57</b> | <p>IP 40 - IK 07<br/>Fixation saillie uniquement (dimensions : 90 x 90 x 57 mm).<br/>Boîtier vert RAL 6016<br/>Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours dans divers cas d'exploitation :<br/>- par appui direct sur la membrane<br/>- sur commande d'un équipement d'alarme incendie<br/>- sur commande d'un dispositif de contrôle d'accès</p> <p>Signalisation :<br/>- d'un déclenchement direct par indicateur mécanique d'état et signal sonore continu<br/>- de l'état de la ventouse électromagnétique (alimenté/non alimenté ou verrouillé/déverrouillé selon ventouse) par voyant<br/>- d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte ou du verrou selon ventouse, par voyant et signal sonore discontinu</p> <p>Alimentation 24/27/48 V=</p> <p>Equipement :<br/>- sortie ligne DAS protégée et surveillée 0,9 A<br/>- 1 contact de sortie, soit NO, soit NF activé sur déclenchement direct et défaut - 1 A - 30 V</p> |
| <b>1 380 95</b> | <p><b>Accessoires</b></p> <p>Pour déclencheurs manuels et coffrets de sécurité<br/>Kit étanchéité<br/>Permet de rendre les DM IP 65<br/>Contient 3 embouts à perforation directe, 1 membrane, 1 joint, 1 cadre, 2 bouchons pour vis de fixation et 2 vis<br/>Compatible avec DM réf. 1 380 12/23/25/32/71</p> <p><b>1 380 93</b><br/>Kit indicateur mécanique d'état<br/>Renforce et complète la signalisation d'activation du DM<br/>Compatible avec DM réf. 1 380 12/23/25/32/71/74</p> <p><b>0 380 97</b><br/>Volet transparent plombable pour DM<br/>réf. 1 380 12/18/23/32/48/71/73/74 et réf. 0 380 57<br/>Permet d'éviter les manoeuvres accidentelles</p> <p><b>0 380 38</b><br/>Lot de 10 clés de réarmement pour DM<br/>réf. 1 380 12/18/23/25/32/48/71/73/74 et réf. 0 380 57</p>   |

Alarme type 4 p. 1148  
BAES p. 1124-1125

Caractéristiques techniques  
Voir catalogue en ligne sur [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)