

Signalisation lumineuse

équipements et accessoires



Réf.	Bases
0 413 80	Associables avec les feux à LED petits et grands modèles 12/24 V\sim et \equiv Faible encombrement, câblage par le dessous de la base Dim. : haut. 21 mm, \varnothing 92 mm
0 413 81	IP 65, câblage latéral, équipé de 2 presse-étoupes Dim. : haut. 46 mm, \varnothing 92 mm
0 413 75	Installation et câblage en paroi Dim. : haut. 61 mm, larg. 100 mm, long. 115 mm
0 413 82	40/80 V\sim et \equiv IP 65, câblage latéral, équipé de 2 presse-étoupes Dim. : haut. 46 mm, \varnothing 92 mm
0 413 83	120/240 V\sim IP 65, câblage latéral, équipé de 2 presse-étoupe Dim. : haut. 46 mm, \varnothing 92 mm
0 413 84	Installation et câblage en paroi Dim. : haut. 61 mm, larg. 100 mm, long. 115 mm

Réf.	Feux à LED petit modèle
0 413 86	Associables à toutes les bases Intensité lumineuse réglable par paliers 5 modes de fonctionnement : fixe, clignotant (1, 2 ou 5 flashes), aléatoire Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir Dim. : haut. 42.5 mm, \varnothing 92 mm IK 08 580 Candelas ● Haute luminosité
0 413 87	640 Candelas ● Haute luminosité
0 413 88	680 Candelas ● Haute luminosité
0 413 89	215-365 Candelas ● ● ● 3 couleurs
0 413 90	5 Candelas ●
0 413 91	7 Candelas ●

Réf.	Feux à LED grand modèle
0 413 92	Associables à toutes les bases Dim. : haut. 110 mm, \varnothing 92 mm, IK 08 Fixe, clignotant, tournant, 7 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage ●

Réf.	Feux à LED grand modèle (suite)
0 413 93	Fixe, clignotant, tournant, 5 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage ●
0 413 94	Aléatoire, clignotant (lent ou rapide), stroboscopique, 80 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir et intensité lumineuse réglable par paliers ●
0 413 95	Aléatoire, clignotant (lent ou rapide), stroboscopique, 50 Candelas Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir et intensité lumineuse réglable par paliers ●

Réf.	Feux à LED multisons
0 413 96	Associables à toutes les bases Dim. : haut. 60 mm, \varnothing 92 mm, IK 08 2 fonctions lumineuses : flash, variation Niveau sonore réglable par paliers de 54 à 102 dB (1 m) Mode de fonctionnement sélectionnable par câblage et/ou bouton poussoir 3 Candelas ●
0 413 97	5 Candelas ●

Réf.	Grilles de protection
0 413 76	Inox, hauteur : 90 mm
0 413 77	Inox, hauteur : 157 mm

Réf.	Lampes de maintenance
0 413 61	Lampes halogènes BA9 S H 24 V \sim - 20 W : feux tournants réf. 0 413 01/03
0 413 62	BA9 S H 12 V \sim - 20 W : feux tournants réf. 0 413 08/12
0 413 74	Lampes incandescentes BA15 D 230 V - 10 W : feux clignotants réf. 0 413 36/37/38
0 413 78	BA15 D 24 V - 5 W pour feux clignotants réf. 0 413 17/18/45/46
0 413 79	BA15 D 230 V - 5 W pour feux clignotants réf. 0 413 45/46

Réf.	Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore IP 65 - IK 07
0 405 10	Intensité lumineuse : 2 à 150 Candelas (réglable par switch) Eclair de couleur blanche. Fréquence 1 Hz. Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs réf. 0 405 10 Niveau sonore : < 60 dB à 2 m (son débrayable) Dim. : Haut. 85mm, \varnothing 122 mm Alimentation : 230 V \sim secourue par batteries Commande par contact sec. Livré avec batteries et 2 PE