

Baies serveur charges lourdes 19"

baies et équipements



4 468 00



4 468 70



4 468 82

Réf. Baies serveur 19"

Baies serveur 19" pour intégrer du matériel de type : serveurs, unités de stockage rackables, switches, onduleurs IP 20
 Charge admissible : 1500 kg
 Equipées de 4 montants 19" ajustables en profondeur avec marquage des U
 Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas)
 Découpes sur le haut pour le kit de ventilation
 Noir RAL 9005

Baies serveur complètes, pré-assemblées

Equipées avec :
 - porte simple avant et porte arrière perforées (80 %)
 - 2 panneaux latéraux
 - pieds de nivellement
 - kit de mise à la terre


Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	
4 468 00	42 U	2052	600	1000
4 468 01	42 U	2052	600	1200
4 468 02	42 U	2052	800	1000
4 468 03	42 U	2052	800	1200
4 468 04	47 U	2274	600	1000
4 468 05	47 U	2274	600	1200
4 468 06	47 U	2274	800	1000
4 468 07	47 U	2274	800	1200



Réf. Socles

Plintes métalliques composées de 4 plots d'angle
 Hauteur 100 mm

- 4 468 70 Largeur 600 mm - profondeur 1000 mm
- 4 468 71 Largeur 600 mm - profondeur 1200 mm
- 4 468 72 Largeur 800 mm - profondeur 1000 mm
- 4 468 73 Largeur 800 mm - profondeur 1200 mm



Roulettes

- 4 468 80 Jeu de 4 roulettes
 A utiliser avec les pieds de nivellement
 Capacité de charge : 150 kg ou 112 kg en mouvement

Pieds de nivellement

- 4 468 81 Lot de 4 pièces
 Possibilité d'ajuster la hauteur des pieds au sol
 Capacité de charge par pied de nivellement : 375 kg
 M10 x 90

Kits de supports pour plancher technique

- 4 468 82 Permettent de fixer la baie au sol pour plus de stabilité
 Hauteur ajustable de 400 à 700 mm. Jeu de 2 supports
 Pour baie profondeur 600 mm
- 4 468 83 Pour baie profondeur 800 mm

Barres anti-inclinaison

- 4 468 86 Jeux de 2 barres
 Permettent d'apporter un haut niveau de stabilité pour les baies

Kit de fixation au sol

- 4 468 87 Tôle galvanisée. 4 points de fixation entre la baie et le sol : avant/arrière, droite/gauche
 Doit être utilisé avec les roulettes et les pieds de nivellement

Accessoire de jumelage

- 4 469 47 Jeu de 2 pour associer 2 baies serveur

Baies serveur ou baies d'extension

Sans porte, sans panneaux latéraux et sans pieds

Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	
4 468 20	42 U	1967	600	1000
4 468 21	42 U	1967	600	1200
4 468 22	42 U	1967	800	1000
4 468 23	42 U	1967	800	1200
4 468 24	47 U	2189	600	1000
4 468 25	47 U	2189	600	1200
4 468 26	47 U	2189	800	1000
4 468 27	47 U	2189	800	1200

Portes avant ou arrière pour baies

Tôle galvanisée
 Perforées à 80 %
 Ouverture 220°
 Equipée d'une serrure à clé (3 points) et de charnières

Porte simple réversible

- 4 468 40 Pour baies 42 U - 600 mm
- 4 468 41 Pour baies 42 U - 800 mm
- 4 468 42 Pour baies 47 U - 600 mm
- 4 468 43 Pour baies 47 U - 800 mm

Porte double (en deux parties)

- 4 468 50 Pour baies 42 U - 600 mm
- 4 468 51 Pour baies 42 U - 800 mm
- 4 468 52 Pour baies 47 U - 600 mm
- 4 468 53 Pour baies 47 U - 800 mm