

DMX³ 6300

disjoncteurs ouverts 5000 à 6300 A

jusqu'à
juillet 2022



0 289 51 + 0 288 02

Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 6300 A
Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85 mm (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.		Version fixe
Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation		
DMX³ 6300 - 100 kA		
Pouvoir de coupure Icu 100 kA		
Taille 3		
In(A)		
3P	4P	
0 289 50	0 289 60	5000
0 289 51	0 289 61	6300

Réf.		Version débrochable
DMX³ 6300 - 100 kA		
Pouvoir de coupure Icu 100 kA		
Taille 3		
In(A)		
3P	4P	
0 289 52	0 289 62	5000
0 289 53	0 289 63	6300

DMX³ 4000

disjoncteurs ouverts 3200 à 4000 A

jusqu'à
juillet 2022



0 286 77 + 0 288 02

Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 4000 A
Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85 mm (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.		Version fixe
Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation		
DMX³ 4000 - 50 kA		
Pouvoir de coupure Icu 50 kA		
Taille 2		
In(A)		
3P	4P	
0 286 27	0 286 37	3200
0 286 28	0 286 38	4000
DMX³ 4000 - 65 kA		
Pouvoir de coupure Icu 65 kA		
Taille 2		
In(A)		
3P	4P	
0 286 47	0 286 57	3200
0 286 48	0 286 58	4000
DMX³ 4000 - 100 kA		
Pouvoir de coupure Icu 100 kA		
Taille 2		
In(A)		
3P	4P	
0 286 67	0 286 77	3200
0 286 68	0 286 78	4000

Réf.		Version débrochable
DMX³ 4000 - 50 kA		
Pouvoir de coupure Icu 50 kA		
Taille 2		
In(A)		
3P	4P	
0 287 27	0 287 37	3200
0 287 28	0 287 38	4000
DMX³ 4000 - 65 kA		
Pouvoir de coupure Icu 65 kA		
Taille 2		
In(A)		
3P	4P	
0 287 47	0 287 57	3200
0 287 48	0 287 58	4000
DMX³ 4000 - 100 kA		
Pouvoir de coupure Icu 100 kA		
Taille 2		
In(A)		
3P	4P	
0 287 67	0 287 77	3200
0 287 68	0 287 78	4000