

DMX³ 2500

disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A

jusqu'à
juillet 2022



0 286 56 + 0 288 03 + 0 289 03/10



0 286 74 + 0 288 02



0 287 56 + 0 288 02

Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A

Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)

Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe)

ou pour raccordement à plat (version débrochable)

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.		Version fixe
		Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation
		DMX³ 2500 - 50 kA
		Pouvoir de coupure Icu 50 kA
		Taille 1
	In(A)	
3P	4P	
0 286 20	0 286 30	630
0 286 21	0 286 31	800
0 286 22	0 286 32	1000
0 286 23	0 286 33	1250
0 286 24	0 286 34	1600
0 286 25	0 286 35	2000
0 286 26	0 286 36	2500
		DMX³ 2500 - 65 kA
		Pouvoir de coupure Icu 65 kA
		Taille 1
	In(A)	
3P	4P	
0 286 40	0 286 50	630
0 286 41	0 286 51	800
0 286 42	0 286 52	1000
0 286 43	0 286 53	1250
0 286 44	0 286 54	1600
0 286 45	0 286 55	2000
0 286 46	0 286 56	2500
		DMX³ 2500 - 100 kA
		Pouvoir de coupure Icu 100 kA
		Taille 2
	In(A)	
3P	4P	
0 286 60	0 286 70	630
0 286 61	0 286 71	800
0 286 62	0 286 72	1000
0 286 63	0 286 73	1250
0 286 64	0 286 74	1600
0 286 65	0 286 75	2000
0 286 66	0 286 76	2500

Réf.		Version débrochable
		DMX³ 2500 - 50 kA
		Pouvoir de coupure Icu 50 kA
		Taille 1
	In(A)	
3P	4P	
0 287 20	0 287 30	630
0 287 21	0 287 31	800
0 287 22	0 287 32	1000
0 287 23	0 287 33	1250
0 287 24	0 287 34	1600
0 287 25	0 287 35	2000
0 287 26	0 287 36	2500
		DMX³ 2500 - 65 kA
		Pouvoir de coupure Icu 65 kA
		Taille 1
	In(A)	
3P	4P	
0 287 40	0 287 50	630
0 287 41	0 287 51	800
0 287 42	0 287 52	1000
0 287 43	0 287 53	1250
0 287 44	0 287 54	1600
0 287 45	0 287 55	2000
0 287 46	0 287 56	2500
		DMX³ 2500 - 100 kA
		Pouvoir de coupure Icu 100 kA
		Taille 2
	In(A)	
3P	4P	
0 287 60	0 287 70	630
0 287 61	0 287 71	800
0 287 62	0 287 72	1000
0 287 63	0 287 73	1250
0 287 64	0 287 74	1600
0 287 65	0 287 75	2000
0 287 66	0 287 76	2500