

## dooxie™ one complet

transformateurs, interrupteurs et poussoirs



6 007 31 livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts

6 007 01

6 007 16

Tableau de choix des essentiels p. 11

Livré complet en sachet avec support à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée et coque de protection de chantier

Réf.	Transformateurs réversibles
6 007 31	Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Monté en version poussoir 5 fonctions : - un simple va-et-vient ou simple poussoir - un double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite) Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts
6 007 30	Monté en double poussoir lumineux 4 fonctions : - un poussoir + va-et-vient lumineux - un poussoir lumineux + va-et-vient - un double va-et-vient lumineux - un double poussoir lumineux Livré avec 2 demi-doigts lumineux, un demi-doigt non lumineux et 2 voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21)
6 007 01	<b>Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V<math>\sim</math></b> Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Interrupteur ou va-et-vient
6 007 10	Interrupteur ou va-et-vient témoin Livré avec voyant témoin 230 V réf. 6 002 43 (p. 21)
6 007 05	<b>Poussoirs 6 A - 250 V<math>\sim</math></b> Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Poussoir
6 007 16	Poussoir lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21)

## dooxie™ one complet

prises de courant et sortie de câble



6 007 35

6 007 41

6 007 24

Tableau de choix des essentiels p. 11

Livré complet en sachet avec support à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée et coque de protection de chantier

Réf.	Prise de courant Surface 16 A
6 007 35	Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 2P+T Surface
6 007 41	<b>Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C</b> Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V / 7,5 W intégré en face avant de la prise Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Auto-protégée contre les surtensions Compatible avec montage en multipostes
6 007 28	<b>Prises de courant easyréno 16 A</b> Griffes prof. 30 mm fournies pour installation en rénovation 2P+T faible profondeur
6 007 21	2x2P+T compacte monobloc S'installe dans une boîte 1 poste Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement
6 007 34	<b>Prise de courant à puits 16 A</b> Griffes prof. 30 mm fournies pour installation en rénovation 2P
6 007 24	<b>Sortie de câble</b> Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation IP 21