



dooxie™ with Netatmo

tableau de choix - installation connectée "with Netatmo"

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté		Câblage 230V~	Sans fils	Self-e sans fils, sans pile 
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (p. 26 à 28)				
Simple	<input type="radio"/> Blanc	6 000 81A (sans Neutre) 1 000 81 ⁽¹⁾ (sans Neutre lot de 20) 6 000 90A (avec Neutre) 1 000 86 ⁽¹⁾ (avec Neutre lot de 10)	6 000 83A 1 000 83 ⁽¹⁾ (lot de 10)	6 000 83L
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 001 81A (sans Neutre) 6 001 90A (avec Neutre)	6 001 83A	-
Double	<input type="radio"/> Blanc	6 000 82A 1 000 85 ⁽¹⁾ (lot de 10)	6 000 88A	6 000 88L
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 001 82A	6 001 88A	-
Ambiances couleurs	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 97	-
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 97	-
Pack extension (prise connectée + commande sans fils + interrupteur filaire sans neutre)	<input type="radio"/> Blanc	6 006 90A		-
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 007 90A		-
Micromodule pour éclairage	ON/OFF	0 648 88	-	-
	Variateur	0 648 99	-	-
Détecteur de mouvement		-	0 648 75	-
PRISES ET SORTIE DE CABLE (p. 29)				
Prise mobile		-	0 648 87	-
Prise de courant	<input type="radio"/> Blanc	6 003 91A 6 006 98A (lot de 3) 1 000 82 ⁽¹⁾ (lot de 10)	-	-
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 004 91A 6 007 98A (lot de 3)	-	-
Sortie de câble	<input type="radio"/> Blanc	0 648 79	-	-
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	0 648 98	-	-
	<input type="radio"/> Titane	0 648 82	-	-
	<input checked="" type="radio"/> Graphite	0 648 83	-	-
COMMANDES POUR VOLET ROULANT/STORE ET PORTE DE GARAGE (p. 30)				
Commande	<input type="radio"/> Blanc	6 000 86A 1 000 84 ⁽¹⁾ (lot de 10)	6 000 87A	6 000 87L
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 001 86A	6 001 87A	-
Passerelle Bubendorff (fiche)		-	BU050610	-
Micromodule		0 676 97	-	-
Contact sec pour porte de garage / portail		 0 676 96	-	-
COMMANDES POUR VMC (p. 31)				
Micromodule pour moteur de VMC		0 677 66 ⁽²⁾	-	-
Commande	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 20A	-
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 03A	-
COMMANDES DE SCÉNARIOS (p. 32)				
Départ/Arrivée	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 85A	6 000 85L
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 85A	-
Lever/Coucher	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 84A	6 000 84L
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 84A	-
4 scénarios	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 91A	6 000 91L
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 91A	-

+ PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE



Home + Control

VERSION APPAREILLAGE	
<input type="radio"/> Blanc	6 006 70A 1 000 80 ⁽¹⁾ (lot de 10)
<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 007 70A

OU

VERSION MODULAIRE	
Module Control	4 121 81
Pack module Control + contacteur connecté	4 121 91
Pack Green'up Access connecté	0 904 87

(1) Livré avec plaque - (2) Peut être commandé par une commande pour VMC sans fils