GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS™

→ 120 X 40

16440

16441



Blanc Artic

Emb. ☐

Goulotte 120 x 40 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond + couvercle (livrée avec film de protection) Equipée de 7 agrafes pour retenue de câbles et fils	16 M	16440

Composants de cheminement		
Angle intérieur variable ± 5°	44 P	16441
Angle extérieur variable ± 5°	44 P	16442
Angle plat	10 P	16443
Embout	20 P	16444
Joint de couvercle	20 P	16445
Té hauteur 40 mm	20 P	16426
Sortie de plafond	20 P	16447

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 2850 mm²
Ø maxi. de câble : 32 mm

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)			
Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
3 x 1,5² Ø 9	3 x 2,5² Ø 10	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
33	30	88	57

MISE EN OEUVRE

VIADIS avec retenue des câbles intégrée : sections 90 x 40 à 200 x 80 mm

Une fois montée dans la gorge, elle permet la mise en place et la retenue des conducteurs dans toutes les positions (positionnement aux choix par glissement vertical)

La retenue des câbles est également assurée par les 7 passants pour collier disposés au fond des goulottes

→ 150 X 40



16460

16426



Blanc Artic

Emb. ☐

Goulotte 150 x 40 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond + couvercle (livrée avec film de protection) Equipée de 7 agrafes pour retenue de câbles et fils	12 M	16460

Composants de cheminement		
Angle intérieur variable ± 5°	4 P	16461
Angle extérieur variable ± 5°	4 P	16462
Angle plat	4 P	16463
Embout	20 P	16464
Joint de couvercle	20 P	16465
Té hauteur 40 mm	20 P	16426

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 3850 mm²
Ø maxi. de câble : 32 mm

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)			
Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
3 x 1,5² Ø 9	3 x 2,5² Ø 10	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
39	34	106	72