GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS™

→ 120 X 80

16600

16586



	Emb.	Blanc Artic
Goulotte 120 x 80 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond + couvercle (livrée avec film de protection) Equipée de 7 agrafes pour retenue de câbles et fils	8 M	16600
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable ± 5°	4 P	16601
Angle extérieur variable ± 5°	4 P	16602
Angle plat	4 P	16603
Embout	20 P	16604
Joint de couvercle	20 P	16605
Té hauteur 80 mm	10 P	16586

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compartiment : 7720 mm²

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)			
Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
3 x 1,5² Ø 9	3 x 2,5² Ø 10	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
93	76	239	167

→ 150 X 80

16620

16622



	Emb.	Blanc Artic
Goulotte 150 x 80 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond + couvercle (livrée avec film de protection) Equipée de 7 agrafes pour retenue de câbles et fils	8 M	16620
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable ± 5°	2 P	16621
Angle extérieur variable ± 5°	4 P	16622
Angle plat	4 P	16623
Embout	20 P	16624
Joint de couvercle	20 P	16625
Té hauteur 80 mm	10 P	16586

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compartiment : 8800 mm²

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)			
Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
3 x 1,5² Ø 9	3 x 2,5² Ø 10	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
114	92	270	173