GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™
ALUMINIUM COUVERCLE 45

→ 50 X 50

32625

48228

	Emb.	Aluminium
Goulotte 50 x 50 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond seul	24 M	32625
Couvercle alu	24 M	48228
Couvercle PVC (peint couleur alu)	24 M	68328
Composants de cheminement (peint couleur alu)		
Angle intérieur variable 80° / 120°	10 P	68329
Angle extérieur variable 60° / 120°	10 P	68330
Angle plat	10 P	68331
Embout	10 P	68332
Joint de couvercle 45 mm	10 P	68351

COTES



CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compart. (mm²)		Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)
		Fils		Courant fort		Courant faible (mm)	
		1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	3 x 1,5 mm² Ø 9	3 x 2,5 mm² Ø 11	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7	
1	2138	40	30	16	7	3	40

→ 85 X 50

32604

48247

	Emb.	Aluminium
Goulotte 85 x 50 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond seul	24 M	32604
Couvercle alu	24 M	48228
Couvercle PVC (peint couleur alu)	24 M	68328
Cloison PVC pour goulottes hauteur 50 mm	72 M	48047
Cloison alu	40 M	48247
Composants de cheminement (peint couleur alu)		
Angle intérieur variable 80°/120°	10 P	68302
Angle extérieur variable 60°/120°	10 P	68303
Angle plat	10 P	68304
Embout	10 P	68305
Joint de sol PVC	24 M	68349
Joint de fond	10 P	68375
Joint de couvercle 45 mm	10 P	68351

COTES



JOINT DE FOND



Permet le respect de l'indice de protection, le recouvrement des coupes et l'alignement des corps (joint de fond livré avec platine et jonction de cloison)

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm²)		Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)
		Fils		Courant fort		Courant faible (mm)	
		1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	3 x 1,5 mm² Ø 9	3 x 2,5 mm² Ø 11	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7	
1	2890	180	129	24	16	4	40

Infos normes **p. 347**

Liaison de masse **p. 95**