

EZ PATH® SÉRIE 44+ - CALFEUTREMENT
COUPE-FEU PERMANENT MÉCANIQUE ET AUTOMATIQUE

→ SÉRIE 44+ (SUITE)

		Emb.	Réf.	ø câbles (mm)	En réno-vation(1)	DEGRÉ COUPE-FEU							
						Cloisons sèches		Cloisons rigides			Sols béton	Panneau sandwich	
						≥100 mm	≥122 mm	≥100 mm	≥122 mm	≥150 mm	≥150 mm	≥100 mm	≥150 mm
EZD44T2		1 P	250 058	≤ Ø 21	Oui	EI90	EI90	EI90	EI90	EI120	-	EI60	EI90
+ EZP144RSE		1 P	350 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	1 - 5 x 250 058	≤ Ø 21	Oui	EI120	EI120	EI120	EI120	EI120	-	EI60	EI120
+ EZP544WE		1 P	350 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	250 058	≤ Ø 80	Non	-	EI120	-	EI120	EI120	-	EI120	EI120
+ EZP144WT		1 P	250 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	1 - 5 x 250 058	≤ Ø 80	Oui	-	EI120	-	EI120	EI120	-	-	EI120
+ EZP544WT		1 P	250 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	1 - 5 x 250 058	≤ Ø 21	Oui	-	-	-	-	-	EI120	-	-
+ EZP144MBE		1 P	350 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	1 - 5 x 250 058	≤ Ø 21	Oui	-	-	-	-	-	EI120	-	-
+ EZP544MBE		1 P	350 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	250 058	≤ Ø 50	Oui	-	-	-	-	-	EI120	-	-
+ EZG144T		1 P	250 260	≤ Ø 80	Oui	-	-	-	-	-	EI190	-	-
EZD44T2		1 P	1 - 6 x 250 058	≤ Ø 21	Oui	-	-	EI120	EI120	EI120	-	-	-
+ T-WRAP 256		1 P	935 953(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	1 - 5 x 250 058	≤ Ø 21	Oui	-	-	EI120	EI120	EI120	-	-	-
+ T-WRAP 256		1 P	935 953(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	6 x 250 058	≤ Ø 21	Oui	-	-	-	-	-	-	EI60	EI120
+ EZP644WE		1 P	935 954(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EZD44T2		1 P	4 x 250 058	≤ Ø 21	Non	-	-	-	-	-	EI180	-	-
+ EZG444T		1 P	250 370	≤ Ø 80							EI120	-	-

(1) Rénovation : pour utilisation dans des installations avec les câbles déjà placés / (2) Sur demande, nous consulter

→ EZ-FIRESTOP® PASSAGE DE CÂBLES SIMPLE POUR MUR ET RÉSISTANT AU FEU (ETA 20/1304)

CM 350 705

		Long. (mm)	Ø (mm)	Emb.	Type	Degré coupe-feu	Réf.
CM350705	Solution pour petits passages de câble Diamètre maximum du câble : 14 mm	41,3	25	10 P	RFG2	EI120	CM 350 705

→ COMPOSANT POUR EZ-PATH SÉRIE 33 ET SÉRIE 44+


250 078


250 178

250 206

250 306

		Long. (mm)	Emb.	Réf.
EZD33E	Extension pour EZD33T2	152	1 P	250 078
RCM33	Deux modules de sortie pour EZD33T2	-	2 P	250 206
EZD44ES	Extension pour EZD44T2	152	1 P	250 178
EZRCM44S	Deux modules de sortie pour EZD44T2	-	2 P	250 306

EZ PATH® est une marque déposée et fabriquée par STI