

ÉCLISSAGE POUR TÔLE PERFORÉE

GAMME P31 M/F (MÂLE/FEMELLE)

→ ÉCLISSE RAPIDE ET PRÉMONTABLE P31 ER



482 219



P31



Montage sans visserie en rabattant la patte de verrouillage vers le bas

H (mm) Emb. **GS** **HR** **GC** **304L** **316L**

	H (mm)	Emb.	GS	HR	GC	304L	316L
P31 ER50	40	10 P	482 219	485 232	483 219	-	-
P31 ER60	60	10 P	-	-	-	484 006	-
P31 ER100	68	10 P	482 220	-	483 220	-	-
P31 ER100	100	10 P	-	-	-	484 007	484 009

→ ÉCLISSE CORNIÈRE P31 EC



483 528



P31

Montage avec minimum 4 boulons BTRCC 6 x 12 (p. 234)

H (mm) Emb. **GS** **GC**

	H (mm)	Emb.	GS	GC
P31 EC25 LARG.50 MM	23	50 P	-	343 212
P31 EC25 LARG 75-500 MM	23	10 P	481 528	483 528

→ ÉCLISSE DE FOND



481 179



P31
200 -> 600 mm

Emb. **GS** **GC** **INOX**

	Emb.	GS	GC	INOX
P31 LARG. 200	10 P	481 179	482 304	486 014
P31 LARG. 300	10 P	481 180	482 305	486 015
P31 LARG. 400	10 P	481 181	482 306	486 016
P31 LARG. 500	5 P	481 182	482 307	486 017
P31 LARG. 600	5 P	481 183	482 308	486 018

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande

→ ÉCLISSE REGLABLE



Emb. **GS** **GC** **HR**

	Emb.	GS	GC	HR
P31 EV50	6 P	481 565	483 565	485 225
P31 EV100	6 P	485 677	483 677	-

→ ÉCLISSE POUR COMPOSANT DE DÉRIVATION



481 530

341 562

P31 EA50 : éclissage avec 2 x EECC6

Livrées sans vis ni écrou

A associer avec P31 BTRCC 6x12 (p.235)

Haut. Emb. **GS** Emb. **GC**

	Haut.	Emb.	GS	Emb.	GC
P31 EA25 LARG. 50	-	10 P	341 530	-	-
P31 EA25 LARG. 75/500	25	10 P	481 530	10 P	483 530
P31 EA50	-	20 P	341 562	20 P	343 562
P31 EA75/100	75/100	10 P	341 620	20 P	343 620

→ ÉCLISSE RÉVERSIBLE



X9G72L

Haut. Emb. **316L**

	Haut.	Emb.	316L
P31	75	20 P	X9G71L

++ Préconisations
p. 149