



CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

→ COUVERCLES CROIX



H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

		Couvercle croix			
	Largeur (mm)	Emb.	GS	GC	316L
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	340 748	342 748	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 749	482 749	-
	100	1 P	480 758	482 758	-
	150	1 P	480 759	482 759	-
	200	1 P	480 768	482 768	-
	300	1 P	480 769	482 769	-
	400	1 P	480 778	482 778	-
	500	1 P	480 779	482 779	-
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	340 748	342 748	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 749	482 749	488 110 ⁽³⁾
	100	1 P	480 758	482 758	488 111 ⁽³⁾
	150	1 P	480 759	482 759	488 112 ⁽³⁾
	200	1 P	480 768	482 768	488 113 ⁽³⁾
	300	1 P	480 769	482 769	488 114 ⁽³⁾
	400	1 P	480 778	482 778	488 115 ⁽³⁾
	500	1 P	480 779	482 779	488 116 ⁽³⁾
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	600	1 P	480 788	483 386	488 117 ⁽³⁾
	75	1 P	-	-	488 110 ⁽³⁾
	100	1 P	-	-	488 111 ⁽³⁾
	150	1 P	-	-	488 112 ⁽³⁾
	200	1 P	-	-	488 113 ⁽³⁾
	300	1 P	-	-	488 114 ⁽³⁾
	400	1 P	-	-	488 115 ⁽³⁾
HAUTEUR 100	500	1 P	-	-	488 116 ⁽³⁾
	600	1 P	-	-	488 117 ⁽³⁾
	100	1 P	480 758	482 758	-
	150	1 P	480 759	482 759	-
	200	1 P	480 768	482 768	-
	300	1 P	480 769	482 769	-
	400	1 P	480 778	482 778	-
500	1 P	480 779	482 779	-	
600	1 P	480 788	483 386	-	

(1) Composants non perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter

(3) Couvercles livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande