


# CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

## → CHANGEMENT DE PLAN CONCAVE ET COUVERCLES

Changement de plan concave



- H25 :** - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse  
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse
- H50 :** - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse  
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse
- H100 :** - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse  
- 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

\* Composants en HR en version CPC - livrés à plat  
\* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

Rayon (R) des changements de plans		
H (mm)	L (mm)	Concave
25	50	70
	75 - 500	200
50	50	70
	75 - 500	200
100	100 - 600	200

	Larg. (mm)	Emb.	Changement de plan concave				Couvercle pour changement de plan concave			
			GS	HR	GC	316L	GS	HR	GC	316L
HAUTEUR 25	50	1 P	340 971	-	342 971	-	340 888	-	342 888	-
	75	1 P	480 972	-	482 972	-	480 889	-	482 889	-
	100	1 P	480 973	-	482 973	-	480 890	-	482 890	-
	150	1 P	480 974	-	482 974	-	480 891	-	482 891	-
	200	1 P	480 975	-	482 975	-	480 892	-	482 892	-
	300	1 P	480 976	-	482 976	-	480 893	-	482 893	-
	400	1 P	483 977	-	483 984	-	480 896	-	482 896	-
HAUTEUR 50	50	1 P	340 979	485 234	342 979	-	340 888	485 222	342 888	-
	75	1 P	480 838	485 235	482 838	480 406	480 889	485 306	482 889	488 130
	100	1 P	<b>480 980</b>	<b>485 236</b>	482 980	480 407	480 890	485 307	482 890	488 131
	150	1 P	<b>480 981</b>	<b>485 237</b>	482 981	480 408	480 891	485 308	482 891	488 132
	200	1 P	<b>480 982</b>	<b>485 238</b>	482 982	480 409	480 892	485 309	482 892	488 133
	300	1 P	<b>480 983</b>	<b>485 239</b>	482 983	480 410	480 893	485 310	482 893	488 134
	400	1 P	483 064	485 240	483 094	480 411 <sup>(1)</sup>	480 896	485 311	482 896	488 135
HAUTEUR 75 <sup>(2)</sup>	75	1 P	-	-	-	BM075L	-	-	-	488 130
	100	1 P	-	-	-	BM100L	-	-	-	488 131
	150	1 P	-	-	-	BM150L	-	-	-	488 132
	200	1 P	-	-	-	BM200L	-	-	-	488 133
	300	1 P	-	-	-	BM300L	-	-	-	488 134
	400	1 P	-	-	-	BM400L	-	-	-	488 135
	500	1 P	-	-	-	BM500L	-	-	-	488 136
HAUTEUR 100	100	1 P	481 995	-	482 995	-	480 890	-	482 890	-
	150	1 P	481 996	-	482 996	-	480 891	-	482 891	-
	200	1 P	481 997	-	482 997	-	480 892	-	482 892	-
	300	1 P	481 998	-	482 998	-	480 893	-	482 893	-
	400	1 P	483 181	-	483 411	-	480 896	-	482 896	-
	500	1 P	483 182	-	483 412	-	480 897	-	482 897	-
	600	1 P	483 183	-	483 413	-	480 898	-	482 898	-

(1) Perforés / (2) Pour les autres matières nous consulter