

CHEMINS DE Câbles TôLE NON PERFORÉE

GAMME P31 AUTO ET P31 M/F

→ P31 HAUTEUR 50 EMBOÎTABLES À ÉCLISSAGE AUTOMATIQUE ET EMBOÎTABLES



P31 Auto

Click à partir de largeur 75 à la largeur 300 mm incluse

1 point de fixation largeur 400 - 500 mm

Plate de fond (5 points de fixation) largeur 600 mm

P31 M/F

2 points de fixation jusqu'à la largeur 300 mm incluse

3 points de fixation pour les largeurs 400 mm et 500 mm

Plate de fond (5 points de fixation) + 2 points de fixation à côté largeur 600 mm

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

Emboîtables à éclissage automatique	L (mm)	Emb.	GS	HR	304L	316L
P31 M/F auto 50 x 75	75	3 M	481 901	485 340	488 263	486 263
P31 M/F auto 50 x 100	100	3 M	481 902	485 341	488 264	486 264
P31 M/F auto 50 x 150	150	3 M	481 903	485 342	488 265	486 265
P31 M/F auto 50 x 200	200	3 M	481 904	485 343	488 266	486 266
P31 M/F auto 50 x 300	300	3 M	481 905	485 344	488 267	486 267
P31 M/F auto 50 x 400	400	3 M	481 906	485 345	488 268	486 268
P31 M/F auto 50 x 500	500	3 M	481 907	485 346	488 269	486 269
P31 M/F auto 50 x 600	600	3 M	481 908	485 347	488 270	486 270

Emboîtables	L (mm)	Emb.	GS	HR	GC
P31 M/F 50 x 50	50	3 M	480 020	485 339	482 020
P31 M/F 50 x 75	75	3 M	481 252	-	482 021
P31 M/F 50 x 100	100	3 M	480 021	-	482 074
P31 M/F 50 x 150	150	3 M	480 022	-	482 075
P31 M/F 50 x 200	200	3 M	480 023	-	482 076
P31 M/F 50 x 300	300	3 M	480 024	-	482 077
P31 M/F 50 x 400	400	3 M	480 078	-	482 078
P31 M/F 50 x 500	500	3 M	480 079	-	482 079
P31 M/F 50 x 600	600	3 M	480 081	-	482 080

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande