



CHANGEMENT DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE P31 HD - GAMME P31 HD

→ COUVERCLES CROIX



H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
- 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse

Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

		Couverture croix	
	Largeur (mm)	Emb.	
			GS GC
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	340 748 342 748
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 749 482 749
	100	1 P	480 758 482 758
	150	1 P	480 759 482 759
	200	1 P	480 768 482 768
	300	1 P	480 769 482 769
	400	1 P	480 778 482 778
	500	1 P	480 779 482 779
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	340 748 342 748
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 749 482 749
	100	1 P	480 758 482 758
	150	1 P	480 759 482 759
	200	1 P	480 768 482 768
	300	1 P	480 769 482 769
	400	1 P	480 778 482 778
	500	1 P	480 779 482 779
HAUTEUR 100	100	1 P	480 758 482 758
	150	1 P	480 759 482 759
	200	1 P	480 768 482 768
	300	1 P	480 769 482 769
	400	1 P	480 778 482 778
	500	1 P	480 779 482 779
	600	1 P	480 788 483 386

(1) Composants non perforés