GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™

PROFONDEUR 25

21150





Fond + couvercle 2 m	Emb.	Réf.
Goulotte 15 x 25 mm	32 M	21150
Goulotte 25 x 25 mm	60 M	21151
Goulotte 40 x 25 mm	56 M	21152

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
21150	PVC	15 x 25 cv 15	264	5,640
21151	PVC	25 x 25 cv 25	391	11,600
21152	PVC	40 x 25 cv 40	692	15,440

PROFONDEUR 40

21155





Fond + couvercle 2 m	Emb.	Réf.
Goulotte 15 x 40 mm	40 M	21153
Goulotte 25 x 40 mm	56 M	21154
Goulotte 40 x 40 mm	48 M	21155
Goulotte 60 x 40 mm	32 M	21156
Goulotte 80 x 40 mm	24 M	21157
Goulotte 100 x 40 mm	24 M	21158

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
21153	PVC	15 x 40 cv 15	455	7,520
21154	PVC	25 x 40 cv 25	720	13,280
21155	PVC	40 x 40 cv 40	1245	17,760
21156	PVC	60 x 40 cv 60	1932	23,880
21157	PVC	80 x 40 cv 80	2647	28,608
21158	PVC	100 x 40 cv 100	3363	35,292

PROFONDEUR 60

21160





Fond + couvercle 2 m	Emb.	Réf.
Goulotte 25 x 60 mm	56 M	21159
Goulotte 40 x 60 mm	48 M	21160
Goulotte 60 x 60 mm	32 M	21161
Goulotte 80 x 60 mm	24 M	21162
Goulotte 100 x 60 mm	24 M	21163
Goulotte 120 x 60 mm	16 M	21164

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
21159	PVC	25 x 60 cv 25	1159	16,120
21160	PVC	40 x 60 cv 40	2007	19,680
21161	PVC	60 x 60 cv 60	3115	24,520
21162	PVC	80 x 60 cv 80	4200	30,968
21163	PVC	100 x 60 cv 100	5307	37,612
21164	PVC	120 x 60 cv 120	6403	45,184